



FK163

Porte, FK, opaque, 2100x600x400mm

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation Fixation au sol

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1,5 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière métal

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 400 mm

Profondeur produit installé 400 mm

Profondeur interne 400 mm

Hauteur produit installé 2100 mm

Largeur produit installé 600 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1,2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse oui

Avec serrure oui

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-