



FK170

**Porte, FK, opaque, 1900x800x400mm**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation Fixation au sol

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre non

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 1,5 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) non

**Matières**

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière métal

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur de montage 400 mm

Profondeur produit installé 400 mm

Profondeur interne 400 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 800 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1,2 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur non

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse oui

Avec serrure oui

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible oui

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-