



MZ204



BE 24-48V AC 12-48V DC

Fiche produit

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	24 / 48 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension circuit de commande en CC	12 / 48 V
Tension circuit de commande en CA	24 / 48 V
Tension assignée d'emploi en continue	12 / 48 V

Intensité du courant

$I_{min}=f(U=48V\ DC)$ du circuit de puissance	0,55 A
--	--------

Puissance

Consommation à l'appel	27 VA
Puissance dissipée totale sous IN	24,3 W

Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture	200 ms
Tension de fonctionne./déclench. sous Ue	50 %

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	18 mm

Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
position de montage du produit sous 360°	oui

Connexion

Section de raccordement en câble souple	6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...60 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	95%
Température de stockage/transport	-40...80 °C