



MZ206



## BMT 230V AC

Fiche produit

### Fonctions

Temporisation à l'arrêt	non
Temporisation au démarrage	non

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

### Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension circuit de commande en CA	230 V

### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	15 mA
---------------------------------	-------

### Puissance

Consommation à l'appel	3,5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	2 W

### Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture	200 ms
Tension de fonctionne./déclench. sous $U_e$	35 / 70 %

### Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Largeur produit installé	17,5 mm

### Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
position de montage du produit sous 360°	oui

### Connexion

Section de raccordement en câble souple	6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>

### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

### Conditions d'utilisation

Température de service	-25...60 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	95%
Température de stockage/transport	-40...80 °C