



SU214



## Ronfleur modulaire 12V

Fiche produit

### Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

### Fonctions

- dispositif sonore : type D - durée de service intermittent : 5s / ON et 15s / OFF

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 8 / 12 V

Type de tension d'alimentation AC

### Intensité du courant

Courant de fonctionnement 0,33 A

Courant assigné nominal 0,33 A

### Puissance

Puissance consommée 4 VA

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

### Matières

Matière polyamide (PA)

### Dimensions

Profondeur produit installé 65 mm

Hauteur produit installé 80 mm

Largeur produit installé 18 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble souple 4mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 6 mm<sup>2</sup>

### Équipement

Niveau sonores 78 dB

Excitation par HLK non

### Standards

Directive européenne WEEE concerné

### Sécurité

Indice de protection IP IP20

### Conditions d'utilisation

Température de service -10...40 °C

Température de stockage/transport -25...60 °C