



**MOULURE ATA 16X30 L=2,10m 1 CLOISON BP**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation bottom punched

**Fonctions**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

**Modèle**

Traitement antibactérien non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle prémonté

**Matières**

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent non

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 16 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 28

Section intérieure / utile 420 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 22

ATA163019010



**Éléments fournis**

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

**Équipement**

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de compartiments	2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	oui
Avec film de protection	non

**Standards**

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...65 °C
------------------------	------------