



ATA163048014

Angle Intérieur variable M

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation clipsé

Fonctions

Chevauchement oui

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

Modèle

Traitement antibactérien non

Symétrique oui

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur marron

Couleur RAL RAL 8014 - Brun sépia

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte 16 mm

Longueur 49,5 mm

Largeur de goulotte 30 mm

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Équipement

Éclisses incluses oui

Avec film de protection non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------