




ATA205039010



Angle Extérieur variable BP

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation clipsé

Fonctions

Chevauchement oui

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

Modèle

Traitement antibactérien non

Symétrique oui

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 26,5 mm

Largeur de goulotte 52 mm

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Équipement

Avec film de protection non

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP40 |
| Sans halogène | oui |
| Résistance au choc | IK07 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...60 °C |
|------------------------|------------|

Température

| | |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...60 °C |
|----------------------|------------|
