



ATA122058014

### Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron

Fiche produit

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Fonctions

Chevauchement oui

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

#### Modèle

Traitement antibactérien non

Symétrique oui

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur marron

Couleur RAL RAL 8014 - Brun sépia

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 12 mm

Longueur 50 mm

Largeur de goulotte 20 mm

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Équipement

Avec film de protection non

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40

Sans halogène oui

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---

**Température**

---

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------

---