



ATA122088014

Té, Dérivation, 3D M

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation clipsé

Fonctions

Chevauchement oui

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

Modèle

Traitement antibactérien non

Symétrique oui

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur marron

Couleur RAL RAL 8014 - Brun sépia

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte 12 mm

Longueur 20 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Largeur 12 mm

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Equipement

Avec film de protection non

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Sans halogène oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------
