




SL200554D5



Angle Intérieur VDI SL20055 chêne

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation serrage

Fonctions

Chevauchement oui

Modèle

Symétrique oui

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur chêne

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Dimensions

Hauteur de goulotte 55 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Configuration

Plage angulaire 83 / 135 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Equipement

Avec film de protection non

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène oui

Température

Température ambiante -5...65 °C