



BA7A40040

Goulot câbl BA7A 40X40 gris

Fiche produit

Architecture

Flexible non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Autoextinguible oui

Intensité du courant

Résistant au cheminement oui

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6,5 mm

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 35

Section intérieure / utile 1018 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 25

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%) 49

Éléments fournis

Livré avec le couvercle oui

Standards

Homologations EN50085-2-3

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------
