



Goulot câbl BA7A 60X25 gris

Fiche produit

Architecture

Flexible non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Autoextinguible oui

Intensité du courant

Résistant au cheminement oui

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 25 mm

Largeur produit installé 25 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6,5 mm

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 39

Section intérieure / utile 1045 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 28

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%) 54

Éléments fournis

Livré avec le couvercle oui

BA7A60025

Standards

Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------