



### Goulot câbl BA7A 80X25 gris

Fiche produit

#### Architecture

Flexible non

#### Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Autoextinguible oui

#### Intensité du courant

Résistant au cheminement oui

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 25 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6,5 mm

#### Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 56

Section intérieure / utile 1485 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 40

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 78

#### Éléments fournis

Livré avec le couvercle oui

#### Standards

Homologations EN50085-2-3

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Classement UL 94 V0

BA7A80025

**Sécurité**

---

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

---

**Température**

---

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------

---