



FL204B

### Orion+ pol porte op 350X300x160

Fiche produit

#### Architecture

Mode de fixation Montage mural

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

#### Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

Matière de la porte Plastique

Nombre de portes 1

Matière transparente de la porte Plastique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) non

#### Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

#### Dimensions

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 350 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

**Equipement**

Nombre rangées	2
Nombre de clés	2
Nombre de rails	2

**Standards**

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II