




SL1807507035



Goulotte 18x75, gris clair

Fiche produit

Modèle

Traitement antibactérien	non
Auto-adhésif	non

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	18 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	73 mm
Largeur produit installé	73 mm

Equipement

Nombre de cloisons fixes	3
Nombre de compartiments	4
nombre de canaux	4
Revêtement anti-dérapant	non
Avec bordure de tapis	non
Avec film de protection	non

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK08

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------

Poids

Persévérance

254 kg