



VE103SN

1 rangée, 3 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 3 M, UV, sans empreintes	1	VE103SN
Vector IP65, 3 M, UV, empreintes	1	VE103PN



VE106SN

1 rangée, 6 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 6 M, UV, sans empreintes	1	VE106SN
Vector IP65, 6 M, UV, empreintes	1	VE106PN



VE110SN

1 rangée, 10 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 10 M, UV, sans empreintes	1	VE110SN
Vector IP65, 10 M, UV, empreintes	1	VE110PN



VE112SN

1 rangée, 12 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 1x12 M, UV, sans empreintes	1	VE112SN
Vector IP65, 1x12 M, UV, empreintes	1	VE112PN



VE212SN

2 rangées, 24 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 2x12 M, UV, sans empreintes	1	VE212SN
Vector IP65, 2x12 M, UV, empreintes	1	VE212PN

3 rangées, 36 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 3x12 M, UV, sans empreintes	1	VE312SN
Vector IP65, 3x12 M, UV, empreintes	1	VE312PN



VE312SN

4 rangées, 48 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 4x12 M, UV, sans empreintes	1	VE412SN
Vector IP65, 4x12 M, UV, empreintes	1	VE412PN



VE412SN

1 rangée, 18 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 1x18 M, UV, sans empreintes	1	VE118SN
Vector IP65, 1x18 M, UV, empreintes	1	VE118PN



VE118SN

2 rangées, 36 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 2x18 M, UV, sans empreintes	1	VE218SN
Vector IP65, 2x18 M, UV, empreintes	1	VE218PN



VE218SN

3 rangées, 54 modules

Description	Cond.	Référence
Vector IP65, 3x18 M, UV, sans empreintes	1	VE318SN
Vector IP65, 3x18 M, UV, empreintes	1	VE318PN



VE318SN