



### Goulottes de câblage horizontales

Description	Cond.	Référence
Goulot câblage horiz 30X80 250	10	<b>UC911</b>
Conduit câbles, 429x80x30mm, couvrir, 433mm	10	<b>UC912</b>

UC911



### Support de fixation

Description	Cond.	Référence
Support goulotte vertical	6	<b>UC915</b>

UC915



### Bracelets guide-fils

Description	Cond.	Référence
Jeu 20bracelet guide fil grd section	1	<b>UZ25V1</b>
Jeu 20bracelet guide fil ptte section	1	<b>UZ25V2</b>


UZ25V1



### Support de bracelets guide-fils

Description	Cond.	Référence
Jeu 20 bracelets de fixation guide fil	1	<b>UZ01V1</b>

UZ01V1



### Traverses universelles

Description	Cond.	Référence
Traverse Universerselle L185	2	<b>UC288</b>
Traverse universelle quadro L250mm	2	<b>UC988</b>
Traverse uniserselle L500	2	<b>UC289</b>

UC288

### Obturateur en bande

Description	Cond.	Référence
Obturateurs en bande 24 mod RAL 9010	10	<b>JP024</b>

JP024

### Bandes de marquage

Description	Cond.	Référence
Bande de marquage 10 modules	12	<b>JE001</b>

JE001

### Cloison de séparation horizontale

Description	Cond.	Référence
cloison sépar métal horiz l620	1	<b>FC664</b>

### Goulottes de jonction

Description	Cond.	Référence
Goulot jonction horiz 1travée	1	<b>FZ441</b>
Goulot jonction horiz 2travées	1	<b>FZ442</b>
Goulot jonction horiz 3travées	1	<b>FZ443</b>
Goulot jonction horiz 4travées	1	<b>FZ444</b>



FZ441