



FWB31S

**Coffrets avec porte opaque**

Description	Cond.	Référence
Coffret FWB, univers, IP44,500x300x161, QC	1	<b>FWB31S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,500x550x161, QC	1	<b>FWB32S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,500x800x161, QC	1	<b>FWB33S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,500x1050x161, QC	1	<b>FWB34S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x300x161, QC	1	<b>FWB41S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x550x161, QC	1	<b>FWB42S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x800x161, QC	1	<b>FWB43S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x1050x161, QC	1	<b>FWB44S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x300x161, QC	1	<b>FWB51S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x550x161, QC	1	<b>FWB52S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x800x161, QC	1	<b>FWB53S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x1050x161, QC	1	<b>FWB54S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x300x161, QC	1	<b>FWB61S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x550x161, QC	1	<b>FWB62S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x800x161, QC	1	<b>FWB63S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x1050x161, QC	1	<b>FWB64S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,1100x300x161, QC	1	<b>FWB71S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,1100x550x161, QC	1	<b>FWB72S</b>
Coffret FWB, univers, IP44,1100x800x161, QC	1	<b>FWB73S</b>
CoffretFWB, univers, IP44,1100x1050x161, QC	1	<b>FWB74S</b>



FWB31GS

**Coffrets avec porte transparente**

Description	Cond.	Référence
Coffret FWB, univers, IP44,500x300x161, QC	1	<b>FWB31GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,500x550x161, QC	1	<b>FWB32GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,500x800x161, QC	1	<b>FWB33GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,500x1050x161, QC	1	<b>FWB34GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x300x161, QC	1	<b>FWB41GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x500x161, QC	1	<b>FWB42GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x800x161, QC	1	<b>FWB43GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,650x1050x161, QC	1	<b>FWB44GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x300x161, QC	1	<b>FWB51GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x500x161, QC	1	<b>FWB52GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x800x161, QC	1	<b>FWB53GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,800x1050x161, QC	1	<b>FWB54GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x300x161, QC	1	<b>FWB61GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x500x161, QC	1	<b>FWB62GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x800x161, QC	1	<b>FWB63GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x1050x161, QC	1	<b>FWB64GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,1100x300x161, QC	1	<b>FWB71GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,950x550x161, QC	1	<b>FWB72GS</b>
Coffret FWB, univers, IP44,1100x800x161, QC	1	<b>FWB73GS</b>
CoffretFWB univers, IP44,1100x1050x161, QC	1	<b>FWB74GS</b>




UN31TN

**Kits pour plaques de montage perforées**

Description	Cond.	Référence
Travée média, univers FW, 450x250mm	1	<b>UN31TN</b>
Travée média, univers FW, 450x500mm	1	<b>UN32TN</b>
Travée média, univers FW, 600x250mm	1	<b>UN41TN</b>
Travée média, univers FW, 600x500mm	1	<b>UN42TN</b>
Travée média, univers FW, 750x250mm	1	<b>UN51TN</b>
Travée média, univers FW, 750x500mm	1	<b>UN52TN</b>
Travée média, univers FW, 900x250mm	1	<b>UN61TN</b>
Travée média, univers FW, 900x500mm	1	<b>UN62TN</b>
Travée média, univers FW, 1050x250mm	1	<b>UN71TN</b>
Travée média, univers FW, 1050x500mm	1	<b>UN72TN</b>

### Plaques de montage

Description	Cond.	Référence
Plaque mont., universN, perforée	1	<b>UZ21M6</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ31M5</b>
Plaque mont., univers, 390x247mm, perf.	1	<b>UZ31M6</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ32M5</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ41M5</b>
Plaque mont., univers, 570x247mm, perf.	1	<b>UZ41M6</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ42M5</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ51M5</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ52M5</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ61M5</b>
Plaque mont., universN, pour télécomm.	1	<b>UZ62M5</b>



UZ21M6

### Jeu de 2 montants

Description	Cond.	Référence
Paire montant Univers L 450mm	1	<b>UN03A</b>
Paire montant Univers L 600mm	1	<b>UN04A</b>
Paire montant Univers L 750mm	1	<b>UN05A</b>
Paire montant Univers L 900mm	1	<b>UN06A</b>
Paire montant Univers L 1050mm	1	<b>UN07A</b>



UN03A

### Kit de connexion PE 1 pôle

Description	Cond.	Référence
Connection terre, 1P, 1.5mm <sup>2</sup>	1	<b>UL01G1</b>



UL01G1

### Rail DIN

Description	Cond.	Référence
Rail DIN, universZ, 35x248x7,5mm, acier	1	<b>U842B</b>



U842B

### Kit d'association châssis

Description	Cond.	Référence
Double tourelle, universZ, avec vis	1	<b>UZ04A1</b>



UZ04A1



**1 jeu de 4 ralonges de tourelle**

Description	Cond.	Référence
Tour partie supérieure, universN, 4pcs.	1	<b>UZ05A1</b>

UZ05A1



**Jeu de support bas pour montant**

Description	Cond.	Référence
Tour partie inférieure, universZ, a.verrou	1	<b>UZ03A1</b>

UZ03A1



**Jeu de support haut pour montant**

Description	Cond.	Référence
Tourelle haute, universZ, niveau bas	1	<b>UZ01A2</b>

UZ01A2



**Séparations**

Description	Cond.	Référence
Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale	1	<b>UZ30F1</b>
Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale	1	<b>UZ40F1</b>
Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale	1	<b>UZ50F1</b>
Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale	1	<b>UZ60F1</b>
Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale	1	<b>UZ70F1</b>
Cloison de séparation, univers Z, horiz.	1	<b>ZZ10H</b>

UZ30F1

**Bracelet guide fils**



Description	Cond.	Référence
Jeu 20bracelet guide fil ptte section	1	<b>UZ25V2</b>

UZ25V2

**Support de fixation pour bracelet guide fils**


Description	Cond.	Référence
Adaptateur, universN, simple, 20pcs.	1	<b>UZ01V2</b>



UZ01V2

**Kit de fixation mural**

Description	Cond.	Référence
Bride de fixation, univers, p.IP44	1	<b>FZ803B</b>



FZ803B

**Support armoires juxtaposées**


Description	Cond.	Référence
Barre de suspension, univers, 2m, p.IP44	1	<b>FZ890N</b>



FZ890N

**Eclipse d'accrochage**

Description	Cond.	Référence
Éclisse d'accrochage pour FZ890N	1	<b>FZ799N</b>




FZ799N

**Rail DIN**

Description	Cond.	Référence
Rail de fixation de câbles, 90SL, 140mm	1	<b>U850S</b>



U850S



UT26A

**Plaques de montage**

Description	Cond.	Référence
Plaque de montage, univers, ajust.en haut.	1	<b>UT26A</b>
Plaque de montage, univers, ajust.en haut.	1	<b>UT26B</b>



FZ597N

**Verrou de porte**

Description	Cond.	Référence
Serrure à clé, verrou 1242E	1	<b>FZ597N</b>



FZ226

**Couvercle à plomber**

Description	Cond.	Référence
Capuchon plomb., univers, p.porte, IP44/54	1	<b>FZ226</b>
Fermeture, univers, carré 8mm, avec capot	1	<b>FZ821N</b>
Fermeture, univers, carré 7mm, avec capot	1	<b>FZ822N</b>
Fermeture, univers, fente avec capot	1	<b>FZ823N</b>
Fermeture, univers, cylindre1242E av.capot	1	<b>FZ824N</b>



UT22B

**Rails**

Description	Cond.	Référence
Rail DIN isolé univers 7,5mm, 1 travée	1	<b>UT22B</b>
Rail DIN univers 7,5mm, 1 travée	1	<b>U82A</b>



FZ794

**Portes schémas**

Description	Cond.	Référence
Porte schéma souple A4	10	<b>FZ794</b>
Porte schéma rigide arm. IP4	1	<b>FZ707</b>

**Stick de peinture**

Description	Cond.	Référence
Peinture aérosol RAL 9010 9ml	1	<b>FZ791N</b>



FZ791N

**Obturbateur en bande**

Description	Cond.	Référence
Obturbateur en bande 12 M	10	<b>S35S</b>



S35S

**Bande de marquage**

Description	Cond.	Référence
Étiquette d'identif., universN, 12 pcs.	1	<b>UZ005</b>



UZ005

**Etiquette de marquage**

Description	Cond.	Référence
Bande de papier, universN, 5pcs.	1	<b>UZ006</b>




UZ006

**Planches de repérage**

Description	Cond.	Référence
Système d'étiquetage, Volta, 10p.	1	<b>VZ717</b>



VZ717



**Support de bornes**

Description	Cond.	Référence
Traverse, univers, pour bornes SanVis	1	<b>UZ00K1</b>

UZ00K1



**Adaptateur universel**

Description	Cond.	Référence
Support uniserel pour borniers SanVis	1	<b>KN00A</b>

KN00A



**Traverse pour bornes SanVis**

Description	Cond.	Référence
Traverse pour bornes SanVis, univers Z,	1	<b>UZ00K2</b>

UZ00K2



**Cadres de finition**

Description	Cond.	Référence
Cadre de finition universZ arm.1100x300	1	<b>FZ31B</b>

FZ31B



**Portes pleines gauches**

Description	Cond.	Référence
Porte, univers, gauche, coffret 500x800mm	1	<b>FZ003N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 500x1050mm	1	<b>FZ004N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 650x800mm	1	<b>FZ007N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 650x1050mm	1	<b>FZ008N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 800x800mm	1	<b>FZ011N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 800x1050mm	1	<b>FZ012N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 950x800mm	1	<b>FZ015N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 950x1050mm	1	<b>FZ016N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 1100x800mm	1	<b>FZ023N</b>
Porte, univers, gauche, coffret 1100x1050mm	1	<b>FZ024N</b>

FZ003N

### Portes pleines droites avec fermeture

Description	Cond.	Référence
Porte, univers, droite, coffret 500x300mm	1	<b>FZ001N</b>
Porte, univers, droite, coffret 500x550mm	1	<b>FZ002N</b>
Porte, univers, droite, coffret 650x300mm	1	<b>FZ005N</b>
Porte, univers, droite, coffret 650x550mm	1	<b>FZ006N</b>
Porte, univers, droite, coffret 800x300mm	1	<b>FZ009N</b>
Porte, univers, droite, coffret 800x550mm	1	<b>FZ010N</b>
Porte, univers, droite, coffret 950x300mm	1	<b>FZ013N</b>
Porte, univers, droite, coffret 950x550mm	1	<b>FZ014N</b>
Porte, univers, droite, coffret 1100x300mm	1	<b>FZ021N</b>
Porte, univers, droite, coffret 1100x550mm	1	<b>FZ022N</b>



FZ001N

### Portes rainurées gauches

Description	Cond.	Référence
Porte, univers, gauche, rainurée, 650x800mm	1	<b>FZ007NV</b>
Porte, univers, gauche, rainurée 800x800mm	1	<b>FZ011NV</b>



FZ007NV

### Portes rainurées droites avec fermeture

Description	Cond.	Référence
Porte, univers, droite, rainurée 650x550mm	1	<b>FZ006NV</b>
Porte, univers, droite, rainurée 800x300mm	1	<b>FZ009NV</b>
Porte, univers, droite, rainurée 800x550mm	1	<b>FZ010NV</b>
Porte, univers, droite rainurée 950x550mm	1	<b>FZ014NV</b>
Porte, univers, droite rainurée 1100x300mm	1	<b>FZ021NV</b>
Porte, univers, droite, rainurée 1100x550mm	1	<b>FZ022NV</b>



FZ006NV

### Portes transparentes

Description	Cond.	Référence
Porte univers droite, transp, arm.500x550	1	<b>FZ107N</b>
Porte univers droite, transp, arm.650x550	1	<b>FZ104N</b>
Porte univers droite, transp, arm.800x550	1	<b>FZ106N</b>
Porte univers droite, transp, arm.950x550	1	<b>FZ110N</b>
Porte univers droite, transp, arm.1100x550	1	<b>FZ102N</b>
Porte univers droite, transp, arm.500x300	1	<b>FZ105N</b>
Porte univers droite, transp, arm.650x300	1	<b>FZ108N</b>



FZ107N

### Loquet de fermeture

Description	Cond.	Référence
Loquet plastique de rechange	1	<b>FZ598N</b>



FZ598N





**Plaque passe-câble haut et bas**

Description	Cond.	Référence
Plaque passe-câbles, univers, plombable	1	<b>FZ425</b>

FZ425



**Plaque passe-câble arrière**

Description	Cond.	Référence
Entrée de câbles, univers, IP44/54	1	<b>FZ428</b>

FZ428



**Coffrets vides**

Description	Cond.	Référence
Coffret FWB, univers, vide, 36mod.	1	<b>FWB31D</b>

FWB31D

