



FL401A

Plaques de montage pleines

Description	Cond.	Référence
Plaque mont., orion.plus, 230x143x2, met.	1	FL401A
Plaque mont., orion.plus, 280x193x2, met.	1	FL402A
Plaque mont., orion.plus, 280x243x2, met.	1	FL403A
Plaque mont., orion.plus, 330x243x2, met.	1	FL404A
Plaque mont., orion.plus, 380x243x2, met.	1	FL405A
Plaque mont., orion.plus, 380x343x2, met.	1	FL406A
Plaque mont., orion.plus, 480x243x2, met.	1	FL407A
Plaque mont., orion.plus, 480x343x2, met.	1	FL408A
Plaque mont., orion.plus, 480x493x2, met.	1	FL510E
Plaque mont., orion.plus, 480x743x2, met.	1	FL520E
Plaque mont., orion.plus, 480x993x2, met.	1	FL530E
Plaque mont., orion.plus, 630x343x2, met.	1	FL412A
Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.	1	FL413A
Plaque mont., orion.plus, 780x443x2, met.	1	FL415A
Plaque mont., orion.plus, 930x393x2, met.	1	FL416A
Plaque mont., orion.plus, 930x693x2, met.	1	FL417A
Plaque mont., orion.plus, 1230x693x2, met.	1	FL419A
Plaque mont., orion.plus, 1080x493x2, met.	1	FL512E
Plaque mont., orion.plus, 780x743x2, met.	1	FL521E
Plaque mont., orion.plus, 1080x743x2, met.	1	FL522E
Plaque mont., orion.plus, 780x993x2, met.	1	FL531E
Plaque mont., orion.plus, 1080x993x2, met.	1	FL532E
Plaque mont., orion.plus, 480x443x2, met.	1	FL409A
Plaque mont., orion.plus, 580x343x2, met.	1	FL410A
Plaque mont., orion.plus, 580x543x2, met.	1	FL411A
Plaque mont., Orion.plus, 780x443mm	1	FL414A
Plaque de mont., orion plus, 750x250mm	1	FL501E
Plaque de mont., orion plus, 1050x250mm	1	FL502E
Plaque mont., orion.plus, 780x493x2, met.	1	FL511E
Plaque mont., orion.plus, 1230x543x2, met.	1	FL418A



FL472A

Plaques de montage perforées

Description	Cond.	Référence
Plaque mont., orion.plus, 280x193x2, met.	1	FL472A
Plaque mont., orion.plus, 330x243x2, met.	1	FL473A
Plaque mont., orion.plus, 480x243x2, met.	1	FL474A
Plaque mont., orion.plus, 480x343x2, met.	1	FL475A
Plaque mont., orion.plus, 630x343x2, met.	1	FL476A
Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.	1	FL477A
Plaque mont., orion.plus, 780x543x2, met.	1	FL479A
Plaque mont., orion.plus, 930x543x2, met.	1	FL480A
Plaque mont., orion.plus, 930x743x2, met.	1	FL481A
Plaque mont., orion.plus, 1230x743x2, met.	1	FL483A
Plaque mont., orion.plus, 780x443x2, met.	1	FL478A
Plaque mont., orion.plus, 1230x543x2, met.	1	FL482A

Plaques de montage isolantes

Description	Cond.	Référence
Plaque mont., orion.plus, 235x195x4, isol.	2	FL422A
Plaque mont., orion.plus, 285x245x4, isol.	2	FL423A
Plaque mont., orion.plus, 435x245x4, isol.	2	FL424A
Plaque mont., orion.plus, 435x345x4, isol.	2	FL425A
Plaque mont., orion.plus, 435x745x6, isol.	1	FL560E
Plaque mont., orion.plus, 435x995x6, isol.	1	FL570E
Plaque mont., orion.plus, 435x495x6, isol.	2	FL550E
Plaque mont., orion.plus, 585x345x6, isol.	2	FL426A
Plaque mont., orion.plus, 585x445x6, isol.	2	FL427A
Plaque de mont., orion plus, isol.,735x245	2	FL541E
Plaque mont., orion.plus, 735x445x6, isol.	2	FL428A
Plaque mont., orion.plus, 735x495x6, isol.	2	FL551E
Plaque mont., orion.plus, 735x545x6, isol.	2	FL429A
Plaque mont., orion.plus, 735x745x6, isol.	2	FL561E
Plaque mont., orion.plus, 735x995x6, isol.	2	FL571E
Plaque mont., orion.plus, 885x545x6, isol.	2	FL430A
Plaque mont., orion.plus, 545x745x6, isol.	2	FL431A
Plaque de mont., orion plus, isol, 1035x245	2	FL542E
Plaque mont., orion.plus, 1035x495x6, isol.	2	FL552E
Plaque mont., orion.plus, 1035x745x6, isol.	2	FL562E
Plaque mont., orion.plus, 1035x995x6, isol.	2	FL572E
Plaque mont., orion.plus, 1185x545x6, isol.	2	FL432A
Plaque mont., orion.plus, 1185x745x6, isol.	2	FL433A



FL422A

Ecrous-clips et vis M5

Description	Cond.	Référence
Ecrou clip & visserie M5	25	UC969



UC969



FL541A

Contre-portes en tôle

Description	Cond.	Référence
Porte, orion plus, inter., metall, 250x200mm	1	FL541A
Porte, orion plus, inter., metall, 300x250mm	1	FL542A
Porte, orion plus, inter., metall, 300x300mm	1	FL543A
Porte, orion plus, inter., metall, 350x300mm	1	FL544A
Porte, orion plus, inter., metall, 400x300mm	1	FL545A
Porte, orion plus, inter., metall, 400x400mm	1	FL546A
Porte, orion plus, inter., metall, 500x300mm	1	FL547A
Porte, orion plus, inter., metall, 500x400mm	1	FL548A
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL590E
Plaque de mont., orion plus, isol.,750x450	1	FL600E
Porte, orion plus, inter., metall, 500x500mm	1	FL549A
Porte, orion plus, inter., metall, 600x400mm	1	FL550A
Porte, orion plus, inter., metall, 650x400mm	1	FL551A
Porte, orion plus, inter., metall, 650x500mm	1	FL552A
Porte, orion plus, inter., metall, 600x600mm	1	FL553A
Porte, orion plus, inter., metall, 800x500mm	1	FL554A
Porte, orion plus, inter., metall, 800x600mm	1	FL555A
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL580E
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL581E
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL582E
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL591E
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL601E
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL592E
Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm	1	FL602E
Porte, orion plus, inter., metall, 950x600mm	1	FL556A
Porte, orion plus, inter., metall, 950x800mm	1	FL557A
Porte, orion plus, inter, metall, 1250x600mm	1	FL558A
Porte, orion plus, inter, metall, 1250x800mm	1	FL559A



FL643A

Contre-porte polyester réversibles

Description	Cond.	Référence
Porte, orion plus, inter., poly.,350x300mm	1	FL643A
Porte, orion plus, inter., poly.,500x300mm	1	FL644A
Porte, orion plus, inter., poly.,500x400mm	1	FL645A
Porte, orion plus, inter., poly.,650x400mm	1	FL646A
Porte, orion plus, inter., poly.,650x500mm	1	FL647A
Porte, orion plus, inter., poly.,800x600mm	1	FL649A



FL461A

Montants fonctionnels

Description	Cond.	Référence
Diff. de rail support, orion plus, 350mm	1	FL461A
Diff. de rail support, orion plus, 500mm	1	FL462A
Diff. rail support, orion plus, 650x400mm	1	FL463A
Diff. rail support, orion plus, 800x500mm	1	FL465A
Diff. rail support, orion plus, 800x600mm	1	FL466A
Diff. de rail support, orion plus, 950mm	1	FL467A
Diff. de rail support, orion plus, 1250mm	1	FL468A



FL979A

Châssis fonctionnels

Description	Cond.	Référence
Kit modulaire 24 mod 350x300mm	1	FL979A
Kit modulaire 24 mod 350x300mm	1	FL980A
Kit modulaire 36 mod 500x300mm	1	FL981A
Cadre fonct., orion plus, 54M, 500x400mm	1	FL982A
Cadre fonct., orion plus, 72M, 650x400mm	1	FL983A

Glissières de réglage

Description	Cond.	Référence
Glissières de réglage	5	FL672E



FL672E

Kits d'équipement

Description	Cond.	Référence
Cadre fonct., orion plus, C 20 DIN Module	1	FL990C
Cadre fonct., orion plus, 20M, 350x300mm	1	FL990A
Cadre fonct., orion plus, 30M, 500x300mm	1	FL991A
Kit system C 3r 48m 500x400x200	1	FL992A
Cadre fonct., orion plus, 3x23M, 600x600mm	1	FL990B
Cadre fonct., orion plus, 3x37M, 850x600mm	1	FL991B
Kit system C 4r 64m 650x400x200	1	FL993A
Kit system C 4r 88m 650x500x200	1	FL994A
Cadre fonct., orion plus, 110M, 800x500mm	1	FL995A
Kit system C 5r 130m 800x600x250	1	FL996A
Cadre fonct., orion plus, 5x23M, 600x900mm	1	FL992B
Cadre fonct., orion plus, 5x37M, 850x900mm	1	FL993B
Kit system C 6r 156m 950x600x250	1	FL997A
Kit system C 6r 222m 950x800x250	1	FL998A
Cadre fonct., orion plus, 7x23M, 600x1200mm	1	FL994B
Cadre fonct., orion plus, 7x37M, 850x1200mm	1	FL995B
Kit, orion plus, p. MCB 8x26 DIN	1	FL999A
Kit, orion plus, p.MCB 8x37DIN	1	FL000A
Sys. de kit MCB Orion.Plus H150 W300 mm	1	FL361A
Sys. de kit MCB Orion.Plus H150 W400 mm	1	FL362A
Sys. de kit MCB Orion.Plus H150 W500 mm	1	FL363A
Kit system, orion plus, MCB, 150x600	1	FL364A
Kit, orion plus, H150 W800 mm	1	FL365A
Armo., orion plus, sur pieds, 1750x1100x300	1	FL366A
Armo., orion plus, sur pieds, 2050x600x300	1	FL367A
Kit system, orion plus, MCB, 200x600	1	FL368A
Kit system, orion plus, MCB, 200x800	1	FL369A
Kit system, orion plus, 125/160A, 300x400mm	1	FL371A
Kit system, orion plus, 125/160A, 300x500mm	1	FL372A
Kit system, orion plus, 125/160A, 300x600mm	1	FL373A
Kit system, orion plus, 125/160A, 300x800mm	1	FL374A
Kit system, orion plus, 250A, 200x600mm	1	FL380AH
Kit, orion plus, MCCB 250A, H200 L800 mm	1	FL381AH
Kit, orion plus, MCCB 250A, 500x300mm	1	FL391AH
Kit, orion plus, MCCB 250A, 500x400mm	1	FL392AH
Kit, orion plus, MCCB, 250A, 650x400mm	1	FL393AH
Kit, orion plus, MCCB, 400/630A, 650x400mm	1	FL399AH




FL990C



FL311A

Plaques de montage partiel

Description	Cond.	Référence
Plaque mont., orion plus, fixée, 187x145mm	1	FL311A
Plaque mont., orion plus, fixée, 287x145mm	1	FL312A
Plaque mont., orion plus, fixée, 287x195mm	1	FL322A
Plaque mont., orion plus, fixée, 387x145mm	1	FL313A
Plaque de mont., orion plus, fixée, 387x195	1	FL323A
Plaque de mont., orion plus, fixée, 387x295	1	FL333A
Plaque de mont., orion plus, fixée, 387x395	1	FL343A
Plaque mont., orion plus, régl.,234x145mm	1	FL314A
Plaque de mont., orion plus, régl.,604x195	1	FL324A
Plaque mont., orion plus, régl.,334x145mm	1	FL315A
Plaque de mont., orion plus, régl.,334x195	1	FL325A
Plaque de mont., orion plus, régl.,334x295	1	FL335A
Plaque de mont., orion plus, régl.,404x395	1	FL345A
Plaque mont., orion plus, régl.,404x145mm	1	FL316A
Plaque de mon., orion plus, régl.,404x195	1	FL326A
Plaque de mont., orion plus, régl.,404x295	1	FL336A
Plaque de mont., orion plus, régl.,404x395	1	FL346A
Plaque mont.part., orion plus, 150mm, int.	1	FL610E
Plaque mont.part., orion plus, 200mm, int.	1	FL620E
Plaque mont.part., orion plus, 300mm, int.	1	FL630E
Plaque mont.part., orion plus, 400mm, int.	1	FL640E
Plaque mont., orion plus, régl.,604x145mm	1	FL317A
Plaque de mont., orion plus, régl.,604x195	1	FL327A
Plaque de mont., orion plus, régl.,604x295	1	FL337A
Plaque de mont., orion plus, régl.,300x500	1	FL347A



FL711E

Plastrons pleins

Description	Cond.	Référence
Plastron plein modul 150x300mm	1	FL711E
Plastron plein modul 150x400mm	1	FL712E
Plastron plein modul 150x500mm	1	FL713E
Plastron plein modul 150x600mm	1	FL714E
Plastron plein modul 150x800mm	1	FL715E
Plaque modul., orion plus, isol.,50x400mm	1	FL702E
Plaque modul., orion plus, isol.,50x500mm	1	FL703E
Plaque modul., orion plus, isol.,50x600mm	1	FL704E
Plaque modul., orion plus, isol.,50x800mm	1	FL705E
Plaque mod., orion plus, pleine, 150x500mm	1	FL710E
Plaque mod., orion plus, pleine, 200x400mm	1	FL722E
Plaque mod., orion plus, pleine, 200x500mm	1	FL723E
Plaque mod., orion plus, pleine, 200x600mm	1	FL724E
Plaque mod., orion plus, pleine, 200x800mm	1	FL725E
Plaque de mont., orion plus, fixée, 300x500	1	FL733E
Plaque de mont., orion plus, fixée, 300x600	1	FL734E
Plaque de mont., orion plus, fixée, 300x800	1	FL735E



FL500A

Rails DIN réglables

Description	Cond.	Référence
Orion+ kit bornier l400mm	1	FL500A
Orion+ kit bornier l500mm	1	FL501A
Orion+ kit bornier l600mm	1	FL502A
Orion+ kit bornier l800mm	1	FL503A
DIN rail, orion plus, 500mm	1	FL500E

Traverses pour barrettes

Description	Cond.	Référence
Traverse barrettes l300mm	1	FL492A
Traverse barrettes l400mm	5	FL493A
Traverse barrettes l500mm	1	FL494A
Traverse barrettes l600mm	1	FL495A
Traverse barrettes l800mm	5	FL496A



FL492A

Equerres de fixation

Description	Cond.	Référence
Orion+ support de fixation	10	FL450A



FL450A

Goulottes de câblage

Description	Cond.	Référence
Goulot câbl 25X60mm, 2X2m	1	FL70Z
Goulot câbl 40X60mm 2X2000mm	1	FL71Z



UC916

Bracelets guide-fils

Description	Cond.	Référence
Jeu 20bracelet guide fil grd section	1	UZ25V1
Jeu 20bracelet guide fil ptte section	1	UZ25V2



UZ25V1

Supports de fixation

Description	Cond.	Référence
Jeu 20 bracelets de fixation guide fil	1	UZ01V1



UZ01V1



UT50C

Couvercle vertical

Description	Cond.	Référence
Couvercle vertical bracelet UT50B	20	UT50C



FL871Z

Obturateur en bande

Description	Cond.	Référence
Lot 6 bandes ral7035	1	FL871Z



FL210Z

Ventilateurs pour coffrets

Description	Cond.	Référence
Ventil.IP54 230VAC 53m3/h	1	FL210Z
Ventil.IP54 230VAC 115m3/h	1	FL212Z
Ventil.IP54 230VAC 240m3/h	1	FL214Z
Ventil.IP54 230VAC 520m3/h	1	FL216Z



FL220Z

Grilles de reprise

Description	Cond.	Référence
Grille ventil. IP54 150x150	1	FL220Z
Grille ventil. IP54 250x250	1	FL224Z
Grille ventil. IP54 325x325	1	FL226Z



FL230Z

Filtres

Description	Cond.	Référence
Filtre, p.ventali.,20mm grille, 150x150mm	1	FL230Z
Filtre, p.ventali.,20-32mm gri.,250x250mm	1	FL234Z
Filtre, p.ventali.,67mm grille, 325x325mm	1	FL236Z

Résistances

Description	Cond.	Référence
Chauffage, quadro system, 15W, 230V, AC/DC	1	FL252Z
Chauffage, quadro system, 30W, 230V, AC/DC	1	FL253Z
Chauffage, quadro system, 45W, 230V, AC/DC	1	FL254Z
Chauffage, quadro system, 80W, 230V, AC/DC	1	FL255Z
Chauffage, quadro system, 150W, 230V, AC/DC	1	FL256Z



FL252Z

Thermostats

Description	Cond.	Référence
Thermostat, quadro system, 10A, 230V, AC	1	FL258Z
Thermostat pour ventilateur	1	FL259Z



FL258Z