



Unipolaires

Description	Cond.	Référence
Barre pontage 1P lang. 10mm ² marron 13M	50	KB163P
Barre pontage 1P lang. 10mm ² bleu 13M	50	KB163N
Barre pont 1P lang 20mm ² 57m	10	KB190B
Barre pont 1P lang 20mm ² 24m	10	KB190C

KB163P



Bipolaires

Description	Cond.	Référence
Barre pont 2P lang 10mm ² 12m	10	KB263A
Barre pont 2P lang 10mm ² 24m	10	KB263C
Barre pont 2P lang 16mm ² 57m	10	KB280B

KB263A



Tripolaires

Description	Cond.	Référence
Barre pont 3P lang. 10mm ² 12m	10	KB363A
Barre pont 3P lang. 10mm ² 24m	10	KB363C
Barre pont 3P lang. 16mm ² 57m	10	KB380B

KB363A



Tétrapolaires

Description	Cond.	Référence
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm ² 12M	10	KB463A
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm ² 24M	10	KB463C
Barre pont 3P+N 80A lang. 16mm ² 57M	10	KB480B
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm ² 12m	8	KBN663A
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm ² 24m	8	KBN663C

KB463A



Bouchons latéraux

Description	Cond.	Référence
Jeu 10 bouchons 1P	1	KZ021
Jeu 10 bouchons 2P 10mm ²	1	KZ022
Jeu 10 bouchons 2P 16mm ² et 3P	1	KZ023A
Jeu 10 bouchons 4P	1	KZ024
Bouchon latéral barre pont 3P+N	10	KZN624

KZ021

Profil de protection

Description	Cond.	Référence
Profil de protection des barres en rés	10	KZ059



KZ059

Bornes de raccordement à languette striée

Description	Cond.	Référence
Borne raccord. 1P lang. 2 câbles 16mm ²	10	KF82A
Borne de raccord. 1P languette 1x35mm ²	10	KF83A
Borne de raccord. 1P languette 2x25mm ²	4	KF83B
Borne raccord rallongée 1P lang1x35mm ²	10	KF83C
Borne de raccord 1P languette 1x35mm ²	4	KF83D



KF82A