

HI452

## Inverseurs de source manuels 4 pôles


Description	Cond.	Référence
Commutat 4P 160A	1	<b>HI452</b>
Commutat 4P 250A	1	<b>HI454</b>
Commutat 4P 400A	1	<b>HI456</b>
Commutat 4P 630A	1	<b>HI458</b>
Commutat 4P 800A	1	<b>HI460</b>
Commutat 4P 1250A	1	<b>HI462</b>
Commutat 4P 1600A	1	<b>HI464</b>
Commutateur 4P 125A	1	<b>HI451</b>



HZI002

## Commandes débroschables sur porte

Description	Cond.	Référence
Poignée noire app 125-630A	1	<b>HZI002</b>
Poignée noire app 800-1600A	1	<b>HZI003</b>



HZC101

## Axes pour commande débroschable

Description	Cond.	Référence
Axe 200 mm pour app 63 à 630A	1	<b>HZC101</b>
Axe 320 mm pour app 63-630A	1	<b>HZC102</b>
Axe 200mm pour app 800 à 1800A	1	<b>HZC105</b>
Axe 320 mm pour app 800-1600A	1	<b>HZC106</b>



HZ160

## Contact auxiliaire

Description	Cond.	Référence
CA 1NO+1NC pour 125 A 630A	1	<b>HZ160</b>



HZC202

## Capots cache-bornes

Description	Cond.	Référence
Capot cache borne 4P inter 125-200A	1	<b>HZC202</b>
Capot cache borne 4P inter 200-400A	1	<b>HZC204</b>
Cache borne 4P inter 400-630A	1	<b>HZC206</b>

**Ecrans de protection plage**

Description	Cond.	Référence
Ecran prot. plage 800-1250A 4P	1	<b>HZ1204</b>
Ecran de protect plage 1600A 4P	1	<b>HZ1205</b>



HZ1204

**Barres de pontage**

Description	Cond.	Référence
Barre pont 160A	1	<b>HZ156</b>
Barre pont 250A	1	<b>HZ157</b>
Barre pont 400A	1	<b>HZ158</b>
Barre de pontage 630A	1	<b>HZ159</b>
Barre pont HI460	1	<b>HZ162</b>
Barre pont HI462	1	<b>HZ163</b>
Barre pont HI464	1	<b>HZ164</b>



HZ156