



SVN311

Boutons poussoir à impulsion

Description	Cond.	Référence
Bouton poussoir 1F impulsion	12	SVN311
Bouton poussoir 2F impulsion	12	SVN331
Bouton poussoir 10 impulsion	12	SVN321
Bouton poussoir 20 impulsion	12	SVN341
Bouton poussoir 10+F impulsion	12	SVN351
Double BP 2F impulsion	12	SVN371
BP 1F + 10 impulsion	12	SVN391



SVN432

Boutons poussoir à impulsion avec voyant

Description	Cond.	Référence
BP 2F impulsion + Voyant rouge 230VAC	12	SVN432
BP 10 impulsion + Voyant rouge 230VAC	12	SVN422
BP 20 impulsion + Voyant vert 230VAC	12	SVN441
BP 1F impulsion + Voyant vert 230VAC	12	SVN411
BP 10+F impulsion + Voyant rouge 230VAC	12	SVN452
BP 2F impulsion + Voyant vert 12/48V	12	SVN461
BP 2F impulsion + Voyant rouge 12/48V	12	SVN462



SVN312

Boutons poussoir à accrochage

Description	Cond.	Référence
Bouton poussoir 1F accrochage	12	SVN312
Bouton poussoir 2F accrochage	12	SVN332
Bouton poussoir 10 accrochage	12	SVN322
Bouton poussoir 20 accrochage	12	SVN342
Bouton poussoir 10+F accrochage	12	SVN352



SVN413

Boutons poussoir à accrochage avec voyant

Description	Cond.	Référence
BP 1F accrochage + Voyant vert 230VAC	12	SVN413
BP 2F accrochage + Voyant vert 230VAC	12	SVN433
BP 2F accrochage + Voyant vert 12/48V	12	SVN463
BP 2F accrochage + Voyant rouge 12/48V	12	SVN464