



40 x 40, 2 éclisses, goulotte complète

Description	Cond.	Référence
Goul. Liféa 40X40 éclisses RAL 9010	32	LFF4004009010
Goul. Liféa 40X40 éclisses RAL 7030	32	LFF4004007030

LFF4004009010



40 x 40, 2 éclisses, angle intérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle intérieur, LF 40040, blanc paloma	1	M58019010


M58019010



40 x 40, 2 éclisses, angle extérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle extérieur, LF 40040, blanc paloma	1	M58029010


M58029010



40 x 40, 2 éclisses, angle plat

Description	Cond.	Référence
Angle plat, LF 40040, blanc paloma	1	M58059010

M58059010



40 x 40, 2 éclisses, embout

Description	Cond.	Référence
Embout, LF 40040, blanc paloma	1	M58039010



M58039010



40 x 40, 2 éclisses, joint de fond

Description	Cond.	Référence
Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp	1	LFF60J9010



LFF60J9010

40 x 40, 2 éclisses, té et croix

Description	Cond.	Référence
Té et Croix, LF 40040, blanc paloma	1	M58069010



M58069010



40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

Description	Cond.	Référence
Goul. Liféa 40X57 RAL 9010	24	LFF4006009010
Goul. Liféa 40X57 RAL 7030	24	LFF4006007030




LFF4006009010



40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

Description	Cond.	Référence
Cloison pour LFF profondeur : 40	50	M2024


M2024



40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle extérieur variable LF40060, bpaloma	1	LFF400639010


LFF400639010



40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle intérieur variable LF40060, bpaloma	1	LFF400649010


LFF400649010



40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

Description	Cond.	Référence
Angle plat LF40060, blanc paloma	1	LFF400659010

LFF400659010



40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

Description	Cond.	Référence
Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma	1	LFF600669010



LFF600669010



40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

Description	Cond.	Référence
Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp	1	LFF600679010



LFF600679010

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

Description	Cond.	Référence
Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp	1	LFF60J9010




LFF60J9010

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

Description	Cond.	Référence
Té et Croix, LF 40060/61, blanc paloma	1	M54069010



M54069010





M7239

40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

Description	Cond.	Référence
AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 60	10	M7239



LFF4009009010

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, goulott'e complète


Description	Cond.	Référence
Goul. Liféa 40X90 RAL 9010	24	LFF4009009010
Goul. Liféa 40X90 RAL 7030	24	LFF4009007030



M2024

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison


Description	Cond.	Référence
Cloison pour LFF profondeur : 40	50	M2024



LFF400949010


40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle intérieur variable LFF40090BP	1	LFF400949010



40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle extérieur variable LFF40090BP	1	LFF400939010



LFF400939010




40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

Description	Cond.	Référence
Angle plat LFF40090BP	1	LFF400959010



LFF400959010



40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

Description	Cond.	Référence
Embout pour LFF60090 et LFF40090BP	1	LFF600969010



LFF600969010



40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

Description	Cond.	Référence
Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp	1	LFF600979010



LFF600979010



LFF60J9010

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond


Description	Cond.	Référence
Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp	1	LFF60J9010



M54569010

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

Description	Cond.	Référence
Té et Croix, LF 40090/91, blanc paloma	1	M54569010



M7248

40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

Description	Cond.	Référence
AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 90	10	M7248



LFF4011009010

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète


Description	Cond.	Référence
GOUL. LIFEA 40X110AVEC ECLISSES/2AGRA, bp	20	LFF4011009010
GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, g	20	LFF4011007030

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

Description	Cond.	Référence
Cloison pour LFF profondeur : 40	50	M2024



M2024




40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle intérieur variable LFF40110BP	1	LFF401149010



LFF401149010




40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

Description	Cond.	Référence
Angle extérieur variable LFF40110BP	1	LFF401139010



LFF401139010




40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

Description	Cond.	Référence
Angle plat LFF40110BP	1	LFF401159010



LFF401159010





LFF601169010

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

Description	Cond.	Référence
Embout pour LFF601110 et LFF40110BP	1	LFF601169010



LFF601179010

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

Description	Cond.	Référence
Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp	1	LFF601179010



LFF60J9010

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond


Description	Cond.	Référence
Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp	1	LFF60J9010



M54169010

40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

Description	Cond.	Référence
Té et Croix, LF 40110, blanc paloma	1	M54169010
Té et Croix, LF 40110, gris	1	M54167030



40 X 110, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

Description	Cond.	Référence
AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 110	10	M7249



M7249

Accessoires

Description	Cond.	Référence
Support 45x45 simple LFF40/60090BP	1	LFF71H0909010
Support app. entraxe 60 LFF40/60090BP	1	LFF71U0909010
Support 45x45 simple LFF40/60110BP	1	LFF71H1109010
Support app. entraxe 60 LFF40/60110BP	1	LFF71U1109010
10 extensions pour LFF71H090BP	1	LFF71H0999010
10 extensions pour LFF71H110BP	1	LFF71H1199010
Boitier isolation pour LFF71H/N/S	10	LFF79H
Boitier isolation pour LFF71U090/110	10	LFF79U



LFF71H0909010