

Blocs, bornes et barrettes

Les blocs de jonction, de 16 à 35 mm² pour des intensités inférieures à 125 A, permettent de raccorder des câbles d'arrivée et de dérivation.

Les barrettes permettent de réaliser le raccordement des conducteurs neutres, phases et terres dans les enveloppes.

	Page
Blocs de jonction et	3
Bornes de jonction juxtaposables	4
Barrettes en laiton	6
Supports pour barrettes laiton et rails pour blocs et bornes de connexion	7



K018

Blocs de jonction


Description	Pack qty.	Art No.
Bloc de jonction 1 phase 1x25 ² -4 x16 ²	20	K018
Bloc de jonction 2 phases 1x25 ² -4 x16 ²	10	K023
Bloc de jonction 4 phases 1x25 ² -4 x16 ²	5	K024
Bloc de jonction 5 phases 1x25 ² -4 x16 ²	5	K025
Bloc de jonction 1P 2x35 + 4x25mm	4	K037



KR95P

Bornes de jonction

Description	Pack qty.	Art No.
Borne de jonction 95mm ²	1	KR95P
Borne de jonction 150mm ²	1	KR15P



K010

Barrette de connexion

Description	Pack qty.	Art No.
Barret de connexion 2X5X4mm	20	K010



K085

Barrette de sectionnement de terre

Description	Pack qty.	Art No.
Barret sectionn T 50mm ²	10	K085

Bornes de phase (gris)


Description	Pack qty.	Art No.
Borne de passage-phase, 2,5mm ²	100	KXA02LH
Borne de passage-phase, 4mm ²	100	KXA04LH
Borne de passage-phase, 10mm ²	50	KXA10L
Borne de passage-phase, 16mm ²	50	KXA16L
Borne de passage-phase, 35mm ²	20	KXA35L
Borne de passage-phase, 70mm ²	20	KXB70LH
Borne de passage-phase, 150mm ²	10	KXB150LH



KXA02LH

Bornes de neutre (bleu)

Description	Pack qty.	Art No.
Borne de passage-neutre, 2,5mm ²	100	KXA02NH
Borne de passage-neutre 4mm ²	100	KXA04NH
Borne de passage-neutre, 10mm ²	50	KXA10N
Borne de passage-neutre, 16mm ²	50	KXA16N
Borne de passage-neutre, 35mm ²	20	KXA35N
Borne de passage-neutre, 70mm ²	20	KXB70NH
Borne de passage-neutre, 150mm ²	10	KXB150NH



KXA02NH

Bornes de terre (vert / jaune)

Description	Pack qty.	Art No.
Borne Vert-Jaune 2,5mm ²	100	KXA02E
Borne de terre 10mm ²	50	KXA10E
Borne de terre 16mm ²	50	KXA16E
Borne de terre 70mm ²	20	KXB70E
Borne de terre 35mm ²	20	KXB35E



KXA02E

Plaque de fermeture

Description	Pack qty.	Art No.
Plaque d'extrémité KXA02LH-KXA04LH	10	KWE01G
Plaque d'extrémité KXA10L-KXA16L	10	KWE04G
Plaque d'extrémité KXA35L	10	KWE03G




KWE01G

Equerres de blocage

Description	Pack qty.	Art No.
Butée d'arrêt 35mm ²	100	KWB01
Butée d'arrêt 150mm ²	100	KWB02




KWB01



Jonctions entre bornes

Description	Pack qty.	Art No.
Cont.pont.horiz.isol 2.5 ² 10x connec vis	10	KWJ02B10
Cont.pont.horiz.isol 4 ² 10x connec vis	10	KWJ04B10
Cont.pont.horiz.isol 10 ² 10x connec vis	10	KWJ10B10

KWJ02B10



Etiquettes de repérage

Description	Pack qty.	Art No.
Clip de marquage - Box (0-9)	1	KWL001
Jeu de 25 clips de marquage 1-100	1	KWL002
Jeu de 25 clips de marquage 101-200	1	KWL003
Clip de marquage L1, L2, L3, N, PE	1	KWL004

KWL001

Barrettes neutre avec socle

Description	Pack qty.	Art No.
Borne en laiton, 4x10mm ² 3x16mm ² , neutre	50	KM07N
Borne en laiton, 5x10mm ² 5x16mm ² , neutre	20	KM10A
Borne en Laiton, 5x10 ² 5x16 ² Neutre	20	KM11N
Borne en Laiton, 8x10 ² 2x16 ² Neutre	20	KM10N
Borne en Laiton, 7x10 ² 6x16 ² Neutre	20	KM13N
Borne en laiton, 1x25 ² 8x10 ² 8x16 ² , neutre	20	KM17N
Borne en Laiton, 1x25 ² 13x10 ² 11x16 ² Neut	20	KM25N



KM07N

Barrettes terre avec socle


Description	Pack qty.	Art No.
Borne en laiton, 4x10mm ² 3x16mm ² terre	50	KM07E
Borne en laiton, 5x10mm ² 5x16mm ² , terre	20	KM10B
Borne en laiton, 5x10mm ² 5x16mm ² terre	20	KM11E
Borne en laiton, 8x10mm ² 2x16mm ² , terre	20	KM10E
Borne en laiton, 7x10mm ² 6x16mm ² , terre	20	KM13E
Borne en laiton, 1x25 ² 5x10 ² 5x16 ² terre	20	KM11B
Borne en laiton, 1x25 ² 8x10 ² 8x16 ² , terre	20	KM17E
Borne en laiton, 1x25 ² 13x10 ² 11x16 ² terre	20	KM25E



KM07E

Barrettes phase avec socle

Description	Pack qty.	Art No.
Borne en laiton, 2x10mm ² /2x16mm ² , phase	50	KM04L
Borne en laiton, 4x10mm ² 4x16mm ² , phase	20	KM08L
Borne en laiton, 4x10mm ² 3x16mm ² phase	50	KM07L
Borne en laiton, 5x10mm ² - 5x16mm ²	20	KM10C
Barrette phases 5x16+6x10mm	20	KM11L
Barrette phases 2x16+6x10	20	KM10L



KM04L

Barrettes sans socle

Description	Pack qty.	Art No.
Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm	10	K140
Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm	10	K142
Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm	10	K143
Barrette sur socle 73mm 5x16-6x11mm	10	K144
Borne en laiton, 8x10mm ² - 2x16mm ²	10	K145
Barrette sur socle 85mm 6x16-7x11mm	10	K148
Borne en laiton, 85mm, 1x25mm ² -5x10/16mm ²	10	K151
BARRE S. SOCLE 121MM 1X25-4X16-12X10MM ²	10	K156
Borne en laiton, 1x25mm ² -13x10mm ² 11x16mm ²	10	K158
Borne en Laiton, 1x25mm ² -31x10mm ² -8x16mm ²	10	K159
Barret Laiton 482mm 61X10-16mm	10	K160F
Barret Laiton 992mm 129X10-16mm	10	K162F



K140

Socles

Description	Pack qty.	Art No.
Socle pour bornes en Laiton, Bleu	10	KZ012
Socle pour bornes en laiton, vert	10	KZ013
Socle pour bornes en laiton, brun	10	KZ014



KZ012



Chevalet support

Description	Pack qty.	Art No.
Chevalet support 12X2mm	50	A08900

A089



Traverse support pour barrette avec socle

Description	Pack qty.	Art No.
Traverse supp barrettes N-T 1tr	10	UT91A

UT91A



Support de barrettes

Description	Pack qty.	Art No.
Support barrettes 2X12mm 2m	10	A09000

A090



Ressort à clips

Description	Pack qty.	Art No.
10 ressorts à clips pour barrettes	10	KZ060F
Ressort à clips pour barrettes	50	KZ061

KZ060F



Rails symétriques

Description	Pack qty.	Art No.
Rail DIN symétrique 7.5mm 2m	20	A08800
Rail DIN symétriq P10xL35mm 2m	20	A09800
Rail DIN symétriq P15xL35mm 2m	10	A09900

A09900

Rail symétrique perforé


Description	Pack qty.	Art No.
Profile DIN h5-15 2000mm	10	A099E
Rail DIN symét perf P15xL25 2m	10	A099B



A099E

Rail DIN

Description	Pack qty.	Art No.
Rail DIN P15xL25mm 2m	10	A099C



A099C

Ecrou coulissant

Description	Pack qty.	Art No.
Ecrous pour rail A099C	25	A099D



A099D

Rail asymétrique

Description	Pack qty.	Art No.
Rail DIN asymétrique 2m	10	A05000



A050

Vis tôle

Description	Pack qty.	Art No.
Vis taraudeuse 3,5x12,0 +/- PZ1	1	KZ062



KZ062