

# Goulottes de câblage tehalit beha-set

La gamme de goulottes d'équipement des armoires "BA7" en PVC couvre l'ensemble des besoins courants. Disponible en gris ou en bleu.

Les gammes sans halogène "HA7" en PC-ABS et "HNG" en PPO sont conseillées pour les équipements sensibles.

La gamme "VK-flex" permet des liaisons flexibles entre les équipements de la porte et ceux du corps de l'armoire.

	<b>Page</b>
Goulottes de câblage gris standard tehalit.beha-set	3
Goulottes de câblage bleu intrinsèque tehalit.beha-set	5
Goulottes de câblage sans halogène en matière PC-ABS tehalit.beha-set	6
Goulottes de câblage sans halogène en matière PPO tehalit.beha-set	7
Goulottes de câblage flexibles tehalit.beha-set	8



## Goulotte complète profondeur 25 mm

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7A 25X25 gris	50	<b>BA7A25025</b>
Goulot câbl BA7A 25X40 gris	48	<b>BA7A25040</b>

BA7A25025



## Goulotte complète profondeur 40 mm

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7A 40X25 gris	48	<b>BA7A40025</b>
Goulot câbl BA7A 40X40 gris	50	<b>BA7A40040</b>
Goulot câbl BA7A 40X60 gris	40	<b>BA7A40060</b>
Goulot câbl BA7A 40X80 gris	30	<b>BA7A40080</b>
Goulot câbl BA7A 40X100 gris	20	<b>BA7A40100</b>

BA7A40025



## Goulotte complète profondeur 60 mm

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7A 60X25 gris	60	<b>BA7A60025</b>
Goulot câbl BA7A 60X40 gris	40	<b>BA7A60040</b>
Goulot câbl BA7A 60X60 gris	24	<b>BA7A60060</b>
Goulot câbl BA7A 60X80 gris	20	<b>BA7A60080</b>
Goulot câbl BA7A 60X100gris	16	<b>BA7A60100</b>
Goulot câbl BA7A 60X120 gris	12	<b>BA7A60120</b>

BA7A60025



## Goulotte complète profondeur 80 mm

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7A 80X25 gris	20	<b>BA7A80025</b>
Goulot câbl BA7A 80X40 gris	20	<b>BA7A80040</b>
Goulot câbl BA7A 80X60 gris	20	<b>BA7A80060</b>
Goulot câbl BA7A 80X80 gris	12	<b>BA7A80080</b>
Goulot câbl BA7A 80X100 gris	12	<b>BA7A80100</b>
Goulot câbl BA7A 80X120 gris	16	<b>BA7A80120</b>

BA7A80025



## Goulotte complète profondeur 100 mm

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7A 100X60 gris	16	<b>BA7A100060</b>
Goulot câbl BA7A 100X80 gris	16	<b>BA7A100080</b>
Goulot câbl BA7A 100X100 gris	12	<b>BA7A100100</b>

BA7A100060

**Couvercles pour beha-set gris**

Description	Pack qty.	Art No.
Couvercle pour BA7 25X25 gc	28	<b>BA70252K</b>
Couvercle pour BA7 25X25 gc	28	<b>BA70402K</b>
Couvercle pour BA7 125 gc	28	<b>BA70252</b>
Couvercle pour BA7 140 gc	28	<b>BA70402</b>
Couvercle pour BA7 160 gc	20	<b>BA70602</b>
Couvercle pour BA7 180 gc	20	<b>BA70802</b>
Couvercle pour BA7 1100 gc	12	<b>BA71002</b>
Couvercle pour BA7 1120 gc	12	<b>BA71202</b>

BA70252K

**Goulotte complète profondeur 25 mm**


Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7 25X25 bleu	50	<b>BA725025BL</b>

BA725025BL

**Goulotte complète profondeur 40 mm**


Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7 40X25 bleu	48	<b>BA740025BL</b>
Goulot câbl BA7 40X40 bleu	50	<b>BA740040BL</b>
Goulot câbl BA7 40X60 bleu	40	<b>BA740060BL</b>

BA740025BL

**Goulotte complète profondeur 60 mm**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7 60X25 bleu	60	<b>BA760025BL</b>
Goulot câbl BA7 60X40 bleu	40	<b>BA760040BL</b>
Goulot câbl BA7 60X60 bleu	24	<b>BA760060BL</b>

BA760025BL

**Goulotte complète profondeur 80 mm**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl BA7 80X25 bleu	20	<b>BA780025BL</b>
Goulot câbl BA7 80X60 bleu	20	<b>BA780060BL</b>
Goulot câbl BA7 80X100 bleu	12	<b>BA780100BL</b>

BA780025BL

### Goulotte complète profondeur 25 mm


Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HA7 25X25 gc	50	<b>HA725025</b>



HA725025

### Goulotte complète profondeur 40 mm


Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HA7 40X25 gc	48	<b>HA740025</b>
Goulot câbl HA7 40X40 gc	50	<b>HA740040</b>
Goulot câbl HA7 40X60 gc	40	<b>HA740060</b>



HA740025

### Goulotte complète profondeur 60 mm


Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HA7 60X25 gc	60	<b>HA760025</b>
Goulot câbl HA7 60X40 gc	40	<b>HA760040</b>
Goulot câbl HA7 60X60 gc	24	<b>HA760060</b>
Goulot câbl HA7 60X80 gc	20	<b>HA760080</b>
Goulot câbl HA7 60X100 gc	16	<b>HA760100</b>
Goulot câbl HA7 60X120 gc	12	<b>HA760120</b>



HA760025

### Goulotte complète profondeur 80 mm

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HA7 80X40 gc	20	<b>HA780040</b>
Goulot câbl HA7 80X60 gc	20	<b>HA780060</b>
Goulot câbl HA7 80X80 gc	12	<b>HA780080</b>
Goulot câbl HA7 80X100 gc	12	<b>HA780100</b>
Goulot câbl HA7 80X120 gc	16	<b>HA780120</b>



HA780040

### Couvercles pour beha-set PC-ABS

Description	Pack qty.	Art No.
Couvercle HA7 40/60/80x25 gc	28	<b>HA70252</b>
Couvercle HA7 25X25 gc	28	<b>HA70252K</b>
Couvercle HA7 40mm gris clair	28	<b>HA70402</b>
Couvercle HA7 60 gc	20	<b>HA70602</b>
Couvercle HA7 80mm gris clair	20	<b>HA70802</b>
Couvercle HA7 100 gc	12	<b>HA71002</b>
Couvercle HA7 120 gc	12	<b>HA71202</b>



HA70252

**Goulotte complète profondeur 25 mm**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HNG24X24 noryl gc	36	<b>HNG2502507035 B</b>

HNG2502507035B

**Goulotte complète profondeur 40 mm**


Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HNG36X24 noryl gc	48	<b>HNG3702507035 B</b>
Goulot câbl HNG36X37 noryl gc	32	<b>HNG3703707035 B</b>
Goulot câbl HNG36X49 noryl gc	40	<b>HNG3705007035 B</b>

HNG3702507035B

**Goulotte complète profondeur 50 mm**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HNG49X24 noryl gc	48	<b>HNG5002507035 B</b>
Goulot câbl HNG49X37 noryl gc	40	<b>HNG5003707035 B</b>
Goulot câbl HNG49X49 noryl gc	48	<b>HNG5005007035 B</b>
Goulot câbl HNG49X74 noryl gc	20	<b>HNG5007507035 B</b>
Goulot câbl HNG49X99 noryl gc	24	<b>HNG5010007035 B</b>
Goulot câbl HNG49X124 noryl gc	18	<b>HNG5012507035 B</b>

HNG5002507035B

**Goulotte complète profondeur 75 mm**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot câbl HNG73X36 noryl gc	40	<b>HNG7503707035 B</b>
Goulot câbl HNG73X49 noryl gc	20	<b>HNG7505007035 B</b>
Goulot câbl HNG73X74 noryl gc	16	<b>HNG7507507035 B</b>
Goulot câbl HNG73X99 noryl gc	16	<b>HNG7510007035 B</b>
Goulot câbl HNG73X124 noryl gc	12	<b>HNG7512507035 B</b>

HNG7503707035B



HN370503

**Colliers de retenue pour HNG**

Description	Pack qty.	Art No.
Collier de retenue HNG37050	50	<b>HN370503</b>
Collier de retenue HNG50050	50	<b>HN500503</b>
Collier de retenue HNG50075	50	<b>HN500753</b>
Collier de retenue HNG50100	50	<b>HN501003</b>
Collier de retenue HNG50125	50	<b>HN501253</b>
Collier de retenue HNG75050	50	<b>HN750503</b>
Collier de retenue HNG75075	50	<b>HN750753</b>
Collier de retenue HNG75100	50	<b>HN751003</b>
Collier de retenue HNG75125	50	<b>HN751253</b>

**VK-flex 10 sans bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 10 250mm	40	<b>M5690</b>



M5690



**VK-flex 20 sans bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 20 500mm	40	<b>M5691</b>



M5691



**VK-flex 30 sans bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 30 500mm	40	<b>M5692</b>



M5692



**VK-flex 40 sans bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 40 500mm	40	<b>M5693</b>



M5693







**VK-flex 10 avec bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 10 autocol	40	<b>L2212</b>

L2212



**VK-flex 20 avec bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 20 autocol	40	<b>L2222</b>

L2222



**VK-flex 30 avec bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 30 autocol	40	<b>L2232</b>

L2232



**VK-flex 40 avec bande adhésive**

Description	Pack qty.	Art No.
Goulot vk-flex 40 autocol	40	<b>L2242</b>

L2242

