

# Barres de pontage et accessoires

## Mise en oeuvre facile

Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.

## L'offre de barres de pontage

- barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
- barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
- accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm<sup>2</sup>, des bouchons latéraux et des embouts de protection.

	<b>Page</b>
Barres de pontage à languettes et accessoires	3
Barres de pontage à fourches et accessoires	5



## Unipolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pontage 1P lang. 10mm <sup>2</sup> marron 13M	50	<b>KB163P</b>
Barre pontage 1P lang. 10mm <sup>2</sup> bleu 13M	50	<b>KB163N</b>
Barre pont 1P lang 20mm <sup>2</sup> 57m	10	<b>KB190B</b>
Barre pont 1P lang 20mm <sup>2</sup> 24m	10	<b>KB190C</b>

KB163P



## Bipolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pont 2P lang 10mm <sup>2</sup> 12m	10	<b>KB263A</b>
Barre pont 2P lang 10mm <sup>2</sup> 24m	10	<b>KB263C</b>
Barre pont 2P lang 16mm <sup>2</sup> 57m	10	<b>KB280B</b>

KB263A



## Tripolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pont 3P lang. 10mm <sup>2</sup> 12m	10	<b>KB363A</b>
Barre pont 3P lang. 10mm <sup>2</sup> 24m	10	<b>KB363C</b>
Barre pont 3P lang. 16mm <sup>2</sup> 57m	10	<b>KB380B</b>
Barre pontage 3P lang. 10mm <sup>2</sup> 12M	25	<b>KB380A</b>

KB363A



## Tétrapolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm <sup>2</sup> 12M	10	<b>KB463A</b>
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm <sup>2</sup> 24M	10	<b>KB463C</b>
Barre pont 3P+N 80A lang. 16mm <sup>2</sup> 57M	10	<b>KB480B</b>
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm <sup>2</sup> 12m	8	<b>KBN663A</b>
Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm <sup>2</sup> 24m	8	<b>KBN663C</b>
Barres pontage 3P+N 63A 12 mod	10	<b>KBN863A</b>

KB463A



## Bouchons latéraux

Description	Pack qty.	Art No.
Jeu 10 bouchons 1P	1	<b>KZ021</b>
Jeu 10 bouchons 2P 10mm <sup>2</sup>	1	<b>KZ022</b>
Jeu 10 bouchons 2P 16mm <sup>2</sup> et 3P	1	<b>KZ023A</b>
Jeu 10 bouchons 4P	1	<b>KZ024</b>
Bouchon latéral barre pont 3P+N	10	<b>KZN624</b>

KZ021

**Profil de protection**

Description	Pack qty.	Art No.
Profil de protection des barres en rés	10	<b>KZ059</b>



KZ059



## Unipolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pont 1P fourche 20mm <sup>2</sup> 57m	10	<b>KD190B</b>

KD190B



## Bipolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pont 2P 63A fourche 10mm <sup>2</sup> 57M	20	<b>KDN263B</b>

KDN263B



## Tripolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pont 3P 63A fourche 10mm <sup>2</sup> 57M	20	<b>KDN363B</b>

KDN363B



## Tétrapolaires

Description	Pack qty.	Art No.
Barre pont 4P 63A fourche 10mm <sup>2</sup> 57M	10	<b>KDN463B</b>

KDN463B



## Borne de raccordement à fourche

Description	Pack qty.	Art No.
Borne raccord. 1P fourche 1 câble 25mm <sup>2</sup>	10	<b>KF84A</b>

KF84A

## Bornes de raccordement à languette striée

Description	Pack qty.	Art No.
Borne raccord. 1P lang. 2 câbles 16mm <sup>2</sup>	10	<b>KF82A</b>
Borne raccord. 1P lang. 1 câble 25mm <sup>2</sup>	10	<b>KF81A</b>



KF82A

## Bornes de raccordement pour barres


Description	Pack qty.	Art No.
Borne de raccord. 1P languette 1x35mm <sup>2</sup>	10	<b>KF83A</b>
Borne de raccord. 1P languette 2x25mm <sup>2</sup>	4	<b>KF83B</b>
Borne raccord rallongée 1P lang1x35mm <sup>2</sup>	10	<b>KF83C</b>
Borne de raccord 1P languette 1x35mm <sup>2</sup>	4	<b>KF83D</b>



KF83A

## Jeu de 2 conducteurs préparés avec embouts

Description	Pack qty.	Art No.
Jeu 2 conduct. 16mm <sup>2</sup> bleu+noir 450mm	1	<b>KC416</b>
Jeu 2 conduct. 25mm <sup>2</sup> bleu + noir 450 mm	1	<b>KC025</b>



KC416