



SL20080LED2ALU

SL avec Bande LED-flex.bleu incl. acc.

Fiche produit

Modèle

Auto-adhésif non

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur aluminium

Matière mélange de matériaux

Groupe de matériau matériel mélanger

Type de traitement de surface filmé

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 24

Section intérieure / utile 1404 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 21

Equipement

Nombre de compartiments 3

Avec bordure de tapis non

Avec film de protection oui

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène non

Température

Température ambiante -5...65 °C