



FWB53GS

**Coffret FWB, univers, IP44,800x800x161, QC**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN oui

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 125 A

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte double, asymétrique

Nombre de portes 2

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

**Matières**

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur produit installé 161 mm

Profondeur interne 161 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 12

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur non

**Connexion**

Nombre d'entrée de câbles 12

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse non

Avec serrure non

**Equipement**

Nombre rangées	15
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre de rails	15
Accessoirable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II