



FZ010NV

**Porte, univers, droite, rainurée 800x550mm**

Fiche produit

**Modèle**

Finition porte pour verrouillage de sectionneur non

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable et avec crémone

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte butée

Nombre de portes 1

Couvercle/porte transparent(e) non

**Matières**

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur produit installé 12 mm

Hauteur produit installé 769 mm

Largeur produit installé 519 mm

**Equipement**

Nombre de travée de large 2

Nombre de clés 1

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP IP3X