



G4753

Cable d'alimentation, 3 poles, 750 mm

Fiche produit

Architecture

Système de connexion Wago Winsta

Connectivité

Nombre de fils 3

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 20 A

Longueur

Longuer totale 0,75 m

Puissance

Charge d'incendie 2638 kJ

Résistance

Résistance de contact 1330 $\mu\Omega$

Matières

Couleur noir

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur de la gaine noir

Matière mélange de matériaux

Groupe de matériau matériau mélanger

Type de traitement de surface revêtu

Dimensions

Longueur 750 mm

Connexion

Section du câble de raccordement 2,5 mm²

Type de cordon câble de connexion

Câble

Section du fil 2,5 mm²

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Diamètre du câble 13 mm

Section du conducteur 2,5 mm²

Equipement

Finition côté 1	jack
Codage mécanique	oui
Finition côté 2	prise

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

Température

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C
---	--------