



FL204B

Coffrets polyester porte pleine

Description	Cond.	Référence
Orion+ pol porte op 350X300x160	1	FL204B
Orion+ pol porte op 500X300X200	1	FL209B
Orion+ pol porte op 500X400X200	1	FL213B
Orion+ pol porte op 650X400X200	1	FL216B
Orion+ pol porte op 650X500x250	1	FL221B
Orion+ pol porte op 800X600X300	1	FL229B



FL254B

Coffrets polyester porte transparente

Description	Cond.	Référence
Porte, orion plus, vitrée, 350x300x160mm	1	FL254B
Porte, orion plus, vitrée, 500x300x200mm	1	FL259B
Porte, orion plus, vitrée, 500x400x200mm	1	FL263B
Porte, orion plus, vitrée, 650x400x200mm	1	FL266B
Porte, orion plus, vitrée, 650x500x250mm	1	FL271B
Porte, orion plus, vitrée, 800x600x300mm	1	FL279B



FL96Z

Serrures

Description	Cond.	Référence
Poignée avec clé N427	10	FL96Z
Jeu serrure 8mm+clé Orion poly	1	FL81Z
Jeu serrure 3mm+clé Orion poly	1	FL97Z
Insert triangle, orion plus, 8mm	1	FL94Z
Clé inserte, orion plus, polyester, RAL7046	10	FL99Z

Armoires polyester porte pleine

Description	Cond.	Référence
Porte, orion plus, opaque, 550x600x300mm	1	FL300B
Porte, orion plus, opaque, 550x850x300mm	1	FL305B
Porte, orion plus, opaque, 550x1100x300mm	1	FL310B
Porte, orion plus, opaque, 850x600x300mm	1	FL301B
Porte, orion plus, opaque, 850x850x300mm	1	FL306B
Porte, orion plus, opaque, 850x1100x300mm	1	FL311B
Coff porte op pol 1150x600x300	1	FL302B
Porte, orion plus, opaque, 1150x850x300mm	1	FL307B
Porte, orion plus, opaque, 1150x1100x300mm	1	FL312B
Porte, orion plus, opaque, 550x300x200mm	1	FL320B
Porte, orion plus, opaque, 850x600x300mm	1	FL325B
Porte, orion plus, opaque, 600x1100x300mm	1	FL330B
Porte, orion plus, opaque, 900x600x300mm	1	FL321B
Porte, orion plus, opaque, 900x850x300mm	1	FL326B
Porte, orion plus, opaque, 900x1100x300mm	1	FL331B
Porte, orion plus, opaque, 1200x600x300mm	1	FL322B
Coff porte op pol 1200x850x300	1	FL327B
Porte, orion plus, opaque, 1200x1100x300mm	1	FL332B
Porte, orion plus, opaque, 1150x600x300mm	1	FL340B
Porte, orion plus, opaque, 1150x850x300mm	1	FL350B
Porte, orion plus, opaque, 1150x1100x300mm	1	FL360B
Porte, orion plus, opaque, 1450x600x300mm	1	FL342B
Coff porte op pol 1450x850x300	1	FL352B
Porte, orion plus, opaque, 1450x1100x300mm	1	FL362B
Porte, orion plus, opaque, 1750x600x300mm	1	FL344B
Porte, orion plus, opaque, 1750x600x300mm	1	FL346B
Porte, orion plus, opaque, 2050x600x300mm	1	FL348B
Coff porte op pol 1750x850x300	1	FL354B
Porte, orion plus, opaque, 1750x850x300mm	1	FL356B
Porte, orion plus, opaque, 2050x850x300mm	1	FL358B
Porte, orion plus, opaque, 1750x1100x300mm	1	FL364B
Porte, orion plus, opaque, 1750x1100x300mm	1	FL366B
Coff porte op pol 2050x1100x300	1	FL368B



FL300B

Armoires polyester porte transparente

Description	Cond.	Référence
Armo., orion plus, murale, 550x600x300mm	1	FL500B
Armo., orion plus, murale, 550x850x300mm	1	FL505B
Armo., orion plus, murale, 550x1100x300mm	1	FL510B
Armo., orion plus, murale, 850x600x300mm	1	FL501B
Armo., orion plus, murale, 850x850x300mm	1	FL506B
Armo., orion plus, murale, 850x1100x300mm	1	FL511B
Armo., orion plus, murale, 1150x600x300mm	1	FL502B
Armo., orion plus, murale, 1150x850x300mm	1	FL507B
Armo., orion plus, sur pieds, 1150x1100x300	1	FL512B
Armo., orion plus, sur pieds, 600x600x300mm	1	FL520B
Armo., orion plus, sur pieds, 600x850x300mm	1	FL525B
Armo., orion plus, sur pieds, 600x1100x300mm	1	FL530B
Armo., orion plus, sur pieds, 900x600x300mm	1	FL521B
Armo., orion plus, sur pieds, 900x850x300mm	1	FL526B
Armo., orion plus, sur pieds, 900x1100x300	1	FL531B
Armo., orion plus, sur pieds, 1200x600x300mm	1	FL522B
Armo., orion plus, sur pieds, 1200x850x300mm	1	FL527B
Armo., orion plus, sur pieds, 1200x1100x300	1	FL532B



FL500B



FL387B

Portes pleines

Description	Cond.	Référence
Porte, orion plus, opaque, 500x450mm	1	FL380B
Porte, orion plus, opaque, 450x750mm	1	FL385B
Porte, orion plus, opaque, 450x1000mm	1	FL390B
Porte, orion plus, opaque, 750x500mm	1	FL381B
Porte, orion plus, opaque, 750x750mm	1	FL386B
Porte, orion plus, opaque, 750x1000mm	1	FL391B
Porte, orion plus, opaque, 1050x500mm	1	FL382B
Porte, orion plus, opaque, 1050x750mm	1	FL387B
Porte, orion plus, opaque, 1050x1000mm	1	FL392B



FL400B

Portes transparentes

Description	Cond.	Référence
Porte, orion plus, vitrée, 450x500mm	1	FL400B
Porte, orion plus, vitrée, 450x750mm	1	FL405B
Porte, orion plus, vitrée, 450x1000mm	1	FL410B
Porte, orion plus, vitrée, 750x500mm	1	FL401B
Porte, orion plus, vitrée, 750x750mm	1	FL406B
Porte, orion plus, vitrée, 750x1000mm	1	FL411B
Porte, orion plus, vitrée, 1050x500mm	1	FL402B
Porte, orion plus, vitrée, 1050x750mm	1	FL407B
Porte, orion plus, vitrée, 1050x1000mm	1	FL412B



FL75Z

Barillets cylindriques


Description	Cond.	Référence
Insert, orion plus, 8mm, triang.	5	FL74Z
Insert, orion plus, db.barre, 3mm	5	FL75Z
Insert, orion plus, 8x8mm, carré	5	FL76Z
Fermeture insert, orion plus, 6x6mm, , carré	5	FL77Z



FL98Z

Serrure avec clé

Description	Cond.	Référence
Serrure à clé pour coffret H>1150	1	FL98Z



FZ801

Jeu de 6 écrous M6

Description	Cond.	Référence
Jeu 100écrous M6 à encastrer IP6	1	FZ801

Poignée étanche sans inserts


Description	Cond.	Référence
Poignée, quadro 5, IP54, étanche, rotative	5	FZ680



FZ680

Pattes de fixation murale

Description	Cond.	Référence
Pattes de fixation murale	10	FL863Z



FL863Z