FL510B

Armo., orion plus, murale, 550x1100x300mm

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation	en saillie

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	550 mm
Largeur produit installé	1100 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,5 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Equipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-