



NGN116

## 1 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA


Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 1P 6/10kA D-0.5A 1M	1	<b>NGN100</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-1A 1M	1	<b>NGN101</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-2A 1M	1	<b>NGN102</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-3A 1M	1	<b>NGN103</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-4A 1M	1	<b>NGN104</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-6A 1M	12	<b>NGN106</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-10A 1M	12	<b>NGN110</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-16A 1M	12	<b>NGN116</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-20A 1M	12	<b>NGN120</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-25A 1M	12	<b>NGN125</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-32A 1M	12	<b>NGN132</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-40A 1M	12	<b>NGN140</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-50A 1M	12	<b>NGN150</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA D-63A 1M	12	<b>NGN163</b>



NGN200

## 2 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 2P 6/10kA D-0.5A 2M	1	<b>NGN200</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-1A 2M	1	<b>NGN201</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-2A 2M	1	<b>NGN202</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-3A 2M	1	<b>NGN203</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-4A 2M	1	<b>NGN204</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-6A 2M	1	<b>NGN206</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-10A 2M	1	<b>NGN210</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-16A 2M	1	<b>NGN216</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-20A 2M	1	<b>NGN220</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-25A 2M	1	<b>NGN225</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-32A 2M	1	<b>NGN232</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-40A 2M	1	<b>NGN240</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-50A 2M	1	<b>NGN250</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA D-63A 2M	1	<b>NGN263</b>



NGN301

## 3 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 3P 6/10kA D-0.5A 3M	1	<b>NGN300</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-1A 3M	1	<b>NGN301</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-2A 3M	1	<b>NGN302</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-3A 3M	1	<b>NGN303</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-4A 3M	1	<b>NGN304</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-6A 3M	1	<b>NGN306</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-10A 3M	1	<b>NGN310</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-16A 3M	1	<b>NGN316</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-20A 3M	1	<b>NGN320</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-25A 3M	1	<b>NGN325</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-32A 3M	1	<b>NGN332</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-40A 3M	1	<b>NGN340</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-50A 3M	1	<b>NGN350</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA D-63A 3M	1	<b>NGN363</b>

**4 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA**

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 4P 6/10kA D-0.5A 4M	1	<b>NGN400</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-1A 4M	1	<b>NGN401</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-2A 4M	1	<b>NGN402</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-3A 4M	1	<b>NGN403</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-4A 4M	1	<b>NGN404</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-6A 4M	1	<b>NGN406</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-10A 4M	1	<b>NGN410</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-16A 4M	1	<b>NGN416</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-20A 4M	1	<b>NGN420</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-25A 4M	1	<b>NGN425</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-32A 4M	1	<b>NGN432</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-40A 4M	1	<b>NGN440</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-50A 4M	1	<b>NGN450</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA D-63A 4M	1	<b>NGN463</b>



NGN401