

Parafoudres

L'offre Hager est composée d'une gamme de parafoudre de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.

	Page
Parafoudres combinés de type 1 + 2	3
Parafoudres type 1 et type 2 pour la protection générale	4



Parafoudres combinés de type 1

Description	Pack qty.	Art No.
Parafoudre T1+T2 3P 25kA TNC contact	1	SPA800
Parafoudre 4P débros. 100kA voy. TNS	1	SPN801
Parafoudre 4P débros. 100kA voy. TT	1	SPN802
Parafoudre T1+T2 4P 25kA TNS/TT contact	1	SPA801

SPA800



Parafoudres combinés de type 1 avec contact de télésignalisation

Description	Pack qty.	Art No.
Parafoudre T1+T2 3P 25kA TNC contact	1	SPA800
Parafoudre 4P débros. 100kA voy.+cont. TT	1	SPN802R
Parafoudre T1+T2 4P 25kA TNS/TT contact	1	SPA801

SPA800



Accessoires pour SPN80x

Description	Pack qty.	Art No.
Cartouche 25kA type 1 pour SPN8xxx	1	SPN080
Cartouche neutre 25kA type 1 p. SPN802x	1	SPN080N
Cartouche N-PE 350V 100kA 1.5kV	1	SPA001N
Cartouche L-N/PEN 350V 25kA	1	SPA081

SPN080

Parafoudres type 1

Description	Pack qty.	Art No.
Paraf 2P monobloc 12.5KA voy TT	1	SPA212A
Paraf 4P monobloc 12.5KA voy TT	1	SPA412A



SPA212A

Parafoudres type 2 I_{max} 65 kA

Description	Pack qty.	Art No.
Parafoudre 2P T2 TNS/TT 65kA +contact	1	SPB265R
Paraf 2P débros 65KA rés+cont	1	SPN265R
Parafoudre 4P T2 TNS/TT 65kA +contact	1	SPB465R
Paraf 4P débros 65KA rés+cont	1	SPN465R



SPB265R

Parafoudres type 2 I_{max} 40 kA

Description	Pack qty.	Art No.
Parafoudre 1P débrosable 40kA voy.	1	SPB113
Paraf 1P débros 40KA voy	1	SPN140C
Parafoudre 1P T2 TNC 40kA	1	SPB140D
Parafoudre 2P T2 TNS/TT 40kA	1	SPB240D
Parafoudre 4P T2 TNS/TT 40kA	1	SPB440D
Parafoudre 2P T2 TNS/TT 40kA +contact	1	SPB240R
Paraf 2P débros 40KA rés+cont	1	SPN240R
Parafoudre 4P T2 TNS/TT 40kA +contact	1	SPB440R
Paraf 4P débros 40KA rés+cont	1	SPN440R



SPB113

Parafoudres type 2 I_{max} 15 kA

Description	Pack qty.	Art No.
Parafoudre 2P T2 TNS/TT 15kA	1	SPB215D
Parafoudre 4P T2 TNS/TT 15kA	1	SPB415D
Parafoudre 2P T2 TNS/TT 15kA +contact	1	SPB215R
Parafoudre 4P T2 TNS/TT 15kA +contact	1	SPB415R
Paraf 4P débros 15KA rés+cont	1	SPN415R



SPB215D

Parafoudre autoprotégé type 2

Description	Pack qty.	Art No.
Paraf 2P auto-protégé 15KA voy	1	SPN715D



SPN715D



SPB015D

Cartouches débrochables de rechange

Description	Pack qty.	Art No.
Cartouche L-N In 5kA I _{max} 15kA	1	SPB015D
Cartouche 15KA 275V	1	SPN015D
Cartouche 15KA 275V avec réserve	1	SPN015R
Cartouche 40kA T2 IT 440V	1	SPB013
Cartouche 40KA 440V	1	SPN040C
Cartouche L-N In 20kA I _{max} 40kA	1	SPB040D
Cartouche 40KA 275V	1	SPN040D
Cartouche 40KA 275V avec réserve	1	SPN040R
Cartouche L-N In 20kA I _{max} 65kA	1	SPB065R
Cartouche 65KA 275V avec réserve	1	SPN065R
Cartouche N-PE In 20kA I _{max} 65kA	1	SPB065N
Cartouche N 65KA 255V avec réserve	1	SPN065N
Cartouche N-PE In 20kA I _{max} 40kA	1	SPB040N
Cartouche N 40KA 255V sans réserve	1	SPN040N
Cartouche L-N In 2kA I _{max} 8kA	1	SPB008D



SPN408S

Parafoudres à protection fine

Description	Pack qty.	Art No.
Paraf 4P monobloc 8KA voy	1	SPN408S
Parafoudre 2P TNS/TT 8kA	1	SPB208D
Parafoudre 4P TNS/TT 8 kA	1	SPB408D