



HNE800H

Disjoncteurs h1000 3 pôles 50 kA

Description	Cond.	Référence
Disj.h1000 3P 50kA 800A LSI	1	HNE800H
Disj.h1000 3P 50kA 1000A LSI	1	HNE970H



HNE801H

Disjoncteurs h1000 4 pôles 50 kA

Description	Cond.	Référence
Disj.h1000 4P 50kA 800A LSI	1	HNE801H
Disj.h1000 4P 50kA 1000A LSI	1	HNE971H



HEE800H

Disjoncteurs h1000 3 pôles 70 kA

Description	Cond.	Référence
Disj.h1000 3P 70kA 800A LSI	1	HEE800H
Disj.h1000 3P 70kA 1000A LSI	1	HEE970H



HEE801H

Disjoncteurs h1000 4 pôles 70 kA

Description	Cond.	Référence
Disj.h1000 4P 70kA 800A LSI	1	HEE801H
Disj.h1000 4P 70kA 1000A LSI	1	HEE971H

Disjoncteurs h1000 3 pôles 70kA LSI débrochables

Description	Cond.	Référence
Disj.h1000 3P 70kA 630A LSI déco	1	HEE630G



HYE201H

Socle pour disjoncteurs déconnectables h1000

Description	Cond.	Référence
Base déconnec h1000 LSI 3P	1	HYE200H
Base déconnec h1000 LSI 4P	1	HYE201H

Interrupteurs à déclenchement libre h1000 3 pôles

Description	Cond.	Référence
Inter h1000 3P 800A	1	HCE800H
Inter h1000 3P 1000A	1	HCE970H



HCE800H

Interrupteurs à déclenchement libre h1000 4 pôles

Description	Cond.	Référence
Inter h1000 4P 800A	1	HCE801H
Inter h1000 4P 1000A	1	HCE971H



HCE801H

Contacts auxiliaires

Description	Cond.	Référence
CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)	1	HXC021H
SD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)	1	HXC024H
CA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)	1	HXC025H
SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)	1	HXC026H



HXC021H

Déclencheurs voltométriques

Description	Cond.	Référence
BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)	1	HXC001H
BE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)	1	HXC002H
BE 100-120V DC (h250..h1000)	1	HXC003H
BE 200-240V AC (h250..h1000)	1	HXC004H
BE 380-450V DC (h250..h1000)	1	HXC005H
BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)	1	HXC008H
BMT 24VDC (h800-h1000-h1600)	1	HXE011H
BMT 110-120VAC (h800-h1000-h1600)	1	HXE013H
BMT 220-240VAC (h800-h1000-h1600)	1	HXE014H
BMT 380-415VAC (h800-h1000-h1600)	1	HXE015H
BMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)	1	HXE018H
BMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)	1	HXE019H



HXC001H

Bobines manque de tension 3P/4P

Description	Cond.	Référence
BMT ret.h1000-h1600 24VDC	1	HXE051H
BMT ret.h1000-h1600 110-120VAC	1	HXE053H
BMT ret.h1000-h1000 220-240VAC	1	HXE054H
BMT ret.h1000-h1600 380-415VAC	1	HXE055H



HXE051H



HXE030H

Commande rotative directe

Description	Cond.	Référence
Cde rotative direct h1000	1	HXE030H



HXE031H

Commande rotative débrochable sur porte


Description	Cond.	Référence
Cde rotative débro h1000	1	HXE031H



HXE040H

Commandes motorisées

Description	Cond.	Référence
Cde motor.h1000 24-48V DC	1	HXE040H
Cde motor.h1000 100-240VAC	1	HXE042H



HXE065H

Interverrouillage mécanique

Description	Cond.	Référence
Interverrou mécan câble h1000	1	HXE065H
Adaptateur ver.mécanique h1000	1	HXE066H
Câble inter méca 1m(P160-x/h250..1000)	1	HXB070H
Câble inter méca 1,5m(P160-x/h250..1000)	1	HXB071H



HXD068H

Interverrouillage électrique

Description	Cond.	Référence
Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000	1	HXD068H
Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)	1	HXB069H

Raccordement des auxiliaires

Description	Cond.	Référence
Connect déco débro côté base h250-h1000	1	HYC250H
Connect déco débro côté h250-h1000 2fils	1	HYC352H
Connect déco débro côté h250-h1000 3fils	1	HYC353H



HYC250H

Bornes de raccordement

Description	Cond.	Référence
Cage racc. h800/h1000 Al 3P 4x 95-240mm ²	1	HYE007H
Cage racc. h800/h1000 Al 4P 4x 95-240mm ²	1	HYE008H



HYE007H

Séparateur de phases

Description	Cond.	Référence
Séparateur de phase (h400...1600) 3/4P	1	HYD019H

Kit de connexion 3P/4P

Description	Cond.	Référence
Kit de connexion 3P-4P	1	HYA035H



HYA035H

Capots cache-bornes

Description	Cond.	Référence
Cache borne h1000 3P long	1	HYE021H
Cache borne h1000 4P long	1	HYE022H
Cache borne h1000 3P court	1	HYE025H
Cache borne h1000 4P court	1	HYE026H
Cache borne h1000 4Pdéco débro	1	HYE322H



HYE021H

Connexions arrières

Description	Cond.	Référence
Connex arrière h1000 3P	1	HYE031H
Connex arrière h1000 4P	1	HYE032H
Connex arrière h1000 3P	1	HYE033H
Connex arrière h1000 4P	1	HYE034H



HYE031H