

**1 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA**

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 1P 6/10kA B-6A 1M	12	<b>NE106A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-10A 1M	12	<b>NE110A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-16A 1M	12	<b>NE116A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-20A 1M	12	<b>NE120A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-25A 1M	12	<b>NE125A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-32A 1M	12	<b>NE132A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-40A 1M	12	<b>NE140A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-50A 1M	12	<b>NE150A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA B-63A 1M	12	<b>NE163A</b>

**2 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA**

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 2P 6/10kA B-6A 2M	6	<b>NE206A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-10A 2M	6	<b>NE210A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-16A 2M	6	<b>NE216A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-20A 2M	6	<b>NE220A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-25A 2M	6	<b>NE225A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-32A 2M	6	<b>NE232A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-40A 2M	6	<b>NE240A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-50A 2M	6	<b>NE250A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA B-63A 2M	6	<b>NE263A</b>

**3 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA**

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 3P 6/10kA B-6A 3M	4	<b>NE306A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-10A 3M	4	<b>NE310A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-16A 3M	4	<b>NE316A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-20A 3M	4	<b>NE320A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-25A 3M	4	<b>NE325A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-32A 3M	4	<b>NE332A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-40A 3M	4	<b>NE340A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-50A 3M	4	<b>NE350A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA B-63A 3M	4	<b>NE363A</b>

**4 P.P. Courbe B, 6000 A / 10 kA**

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 4P 6/10kA B-6A 4M	3	<b>NE406A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-10A 4M	3	<b>NE410A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-16A 4M	3	<b>NE416A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-20A 4M	3	<b>NE420A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-25A 4M	3	<b>NE425A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-32A 4M	3	<b>NE432A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-40A 4M	3	<b>NE440A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-50A 4M	3	<b>NE450A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA B-63A 4M	3	<b>NE463A</b>

## 1 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 1P 6/10kA C-0.5A 1M	12	<b>NF100A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-1A 1M	12	<b>NF101A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-2A 1M	12	<b>NF102A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-3A 1M	12	<b>NF103A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-4A 1M	12	<b>NF104A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-6A 1M	12	<b>NF106A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-10A 1M	12	<b>NF110A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-16A 1M	12	<b>NF116A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-20A 1M	12	<b>NF120A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-25A 1M	12	<b>NF125A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-32A 1M	12	<b>NF132A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-40A 1M	12	<b>NF140A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-50A 1M	12	<b>NF150A</b>
Disjoncteur 1P 6/10kA C-63A 1M	12	<b>NF163A</b>



NF106A

## 2 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 2P 6/10kA C-0.5A 2M	6	<b>NF200A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-1A 2M	6	<b>NF201A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-2A 2M	6	<b>NF202A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-3A 2M	6	<b>NF203A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-4A 2M	6	<b>NF204A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M	6	<b>NF206A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-10A 2M	6	<b>NF210A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-16A 2M	6	<b>NF216A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-20A 2M	6	<b>NF220A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-25A 2M	6	<b>NF225A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-32A 2M	6	<b>NF232A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-40A 2M	6	<b>NF240A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-50A 2M	6	<b>NF250A</b>
Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M	6	<b>NF263A</b>

## 3 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 3P 6/10kA C-0.5A 3M	4	<b>NF300A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-1A 3M	4	<b>NF301A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-2A 3M	4	<b>NF302A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-3A 3M	4	<b>NF303A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-4A 3M	4	<b>NF304A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-6A 3M	4	<b>NF306A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-10A 3M	4	<b>NF310A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-16A 3M	4	<b>NF316A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-20A 3M	4	<b>NF320A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-25A 3M	4	<b>NF325A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-32A 3M	4	<b>NF332A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-40A 3M	4	<b>NF340A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-50A 3M	4	<b>NF350A</b>
Disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M	4	<b>NF363A</b>



NF340A



NF410A

## 4 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur 4P 6/10kA C-0.5A 4M	3	<b>NF400A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-1A 4M	3	<b>NF401A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-2A 4M	3	<b>NF402A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-3A 4M	3	<b>NF403A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-4A 4M	3	<b>NF404A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-6A 4M	3	<b>NF406A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-10A 4M	3	<b>NF410A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-16A 4M	3	<b>NF416A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-20A 4M	3	<b>NF420A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-25A 4M	3	<b>NF425A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-32A 4M	3	<b>NF432A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-40A 4M	3	<b>NF440A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-50A 4M	3	<b>NF450A</b>
Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M	3	<b>NF463A</b>