



NGN220



## Disjoncteur 2P 6/10kA D-20A 2M

### Fiche produit

#### Architecture

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pole protégé	2
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P
Courbe	D

#### Fonctions

Avec pole de Neutre coupé	non
---------------------------	-----

#### Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

#### Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupe assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	6 kA
Tension assignée d'emploi Ue	400 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)	12 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	20 A
Pouvoir de coupe de service Ics AC selon IEC 60898-1	6 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13 / 1,45 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	10 / 14,4 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC	15 / 30 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	1,13 / 1,45 In
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947	26,75 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947	27,24 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947	27,72 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947	28,19 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947	26,26 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947	25,75 A
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947	24,71 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947	24,17 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947	23,62 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947	23,06 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	22,48 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947	21,88 A

Courant assigné à 40°C selon IEC 60947	21,28 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947	20,65 A
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947	25,24 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	20 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947	19,33 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947	18,64 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947	17,92 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947	17,17 A
Pouvoir de coupure de service lcs sous 220V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 230V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 240V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 380V AC selon IEC 60947-2	7,5 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 400V AC selon IEC 60947-2	7,5 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 415V AC selon IEC 60947-2	7,5 kA
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 230V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 400V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu AC selon IEC 60947-2	20 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 240V AC selon IEC 60947-2	20 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 400V AC selon IEC 60947-2	10 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 415V AC selon IEC 60947-2	10 kA
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 240V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 380V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 415V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 220V AC selon IEC 60898-1	7,5 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 230V AC selon IEC 60898-1	7,5 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 240V AC selon IEC 60898-1	7,5 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 380V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 400V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure de service lcs sous 415V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 220V AC selon IEC 60947-2	20 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 380V AC selon IEC 60947-2	10 kA

**Courant / température**

Courant assigné à -25°C	25,08 A
Courant assigné à -20°C	24,66 A
Courant assigné à -15°C	24,24 A
Courant assigné à -10°C	23,8 A
Courant assigné à -5°C	23,36 A
Courant assigné à 0°C	22,91 A
Courant assigné à 5°C	22,45 A
Courant assigné à 10°C	21,98 A
Courant assigné à 25°C	20,51 A
Courant assigné à 30°C	20 A
Courant assigné à 35°C	19,47 A
Courant assigné à 40°C	18,93 A
Courant assigné à 45°C	18,37 A
Courant assigné à 50°C	17,8 A
Courant assigné à 55°C	17,2 A
Courant assigné à 60°C	16,58 A
Courant assigné à 65°C	15,94 A
Courant assigné à 70°C	15,28 A

**Coefficient de correction du courant**

Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1

**Fréquence**

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit	4,5 W
Puissance dissipée totale sous IN	5,29 W
Puissance dissipée par pôle à In	2,68 W

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

**Dimensions**

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm

**Installation, montage**

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulaires	oui
Démontabilité basse pour produits modulaires	oui
Approprié pour montage encastré	oui
position de montage du produit sous 360°	oui

**Connexion**

Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Position des cages aval à la livraison	ouvertes
Position des cages amont à la livraison	ouvertes

**Equipement**

Accessoiriable	oui
----------------	-----

**Standards**

Texte norme	EN 60898-1, IEC 60947-2
Directive européenne WEEE	concerné
Categorisation de produits décrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3	Catégorie 5

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25...70 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25...80 °C

**Température**

Température de calibration	50 °C
----------------------------	-------