



SU213



Sonnerie modulaire 230V

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Fonctions

- dispositif sonore : type D - durée de service intermittent : 5s / ON et 15s / OFF

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e 230 V

Type de tension d'alimentation AC

Intensité du courant

Courant de fonctionnement 0,03 A

Courant assigné nominal 0,03 A

Fréquence

Fréquence 50 à 0 Hz

Puissance

Puissance consommée 6,5 VA

Puissance dissipée totale sous IN 6,5 W

Matières

Matière polyamide (PA)

Dimensions

Profondeur produit installé 65 mm

Hauteur produit installé 80 mm

Largeur produit installé 18 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple 4mm²

Section de raccordement en câble rigide 6 mm²

Équipement

Niveau sonores 85 dB

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...40 °C
Température de stockage/transport	-25...60 °C
