



SU212



Sonnerie modulaire 12V

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Fonctions

- dispositif sonore : type D - durée de service intermittent : 5s / ON et 15s / OFF

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 8 / 12 V

Type de tension d'alimentation AC

Intensité du courant

Courant de fonctionnement 0,33 A

Courant assigné nominal 0,33 A

Fréquence

Fréquence 50 à 0 Hz

Puissance

Puissance consommée 5 VA

Puissance dissipée totale sous IN 5 W

Matières

Matière polyamide (PA)

Dimensions

Profondeur produit installé 65 mm

Hauteur produit installé 80 mm

Largeur produit installé 18 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple 4mm²

Section de raccordement en câble rigide 6 mm²

Equipement

Niveau sonores 85 dB

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...40 °C
Température de stockage/transport	-25...60 °C
