



Barre pont 3P lang. 16mm² 57m

Fiche produit

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Compatibilité

Destiné aux références compatible Modular devices

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 400 V

Tension

Tension maxi d'utilisation 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV

Intensité du courant

Courant assigné nominal 80 A

Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 3 phases

Matières

Couleur gris

Dimensions

Longueur 1000 mm

Pas 17,8 mm

Distance de fixation en pas de module 3

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire non

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 16 mm²

Adapté aux appareils avec connecteur neutre non

Type de connecteur barre à languette

Type de connexion cage à vis

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 19

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Isolé oui

KB380B